

Delock Externe USB Soundkarte mit Type-C™ Stecker auf 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse Plug & Play Audio Adapter

Beschreibung

Der USB-C™ Audio Adapter von Delock erweitert Notebook, Tablet oder Smartphone um eine zusätzliche externe Soundkarte.

Kompakter Stereo Sound

Der 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse Ausgang bietet eine maximale **Samplingrate** von **16 Bit / 48 kHz** an, somit kann die Lieblingsmusik in **DVD Audioqualität abgespielt** werden.

Mikrofon Anschluss

An dem 3,5 mm Klinken Mikrofon Eingang dieses Adapters, kann beispielsweise ein PC Mikrofon angeschlossen werden und somit können hochwertige **Audioaufnahmen** mit einer maximalen **Samplingrate** von **16 Bit / 48 kHz** erstellt werden. Dies macht den Adapter ideal für Videochats, Streaming und Gaming.

Plug & Play

Dank USB Plug & Play ist der Adapter sofort einsatzbereit und eine Treiberinstallation ist nicht nötig. Der Adapter funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. **Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux** und **Android**.



Artikel-Nr. 67071

EAN: 4043619670710

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
 - 1 x Lautsprecher 3,5 mm 3 Pin Stereo Klinkenbuchse
 - 1 x Mikrofon 3,5 mm 3 Pin Mono Klinkenbuchse
- Bis zu 16 Bit / 48 kHz Abtastrate für Aufnahme und Wiedergabe
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Aluminium
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 14,5 cm
- Farbe: grau

Systemvoraussetzungen

- Android 11.0 oder höher
- Chrome OS 116.0 oder höher
- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Mac OS 13.1 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 9
- Gerät mit freier USB Type-C™ Buchse

Packungsinhalt

- Audio Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher Android 11.0 oder höher Mac OS 13.1 oder höher Surface Pro 9

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Lautsprecher 3,5 mm 3 Pin Stereo Klinkenbuchse
Anschluss 3:	1 x Mikrofon 3,5 mm 3 Pin Mono Klinkenbuchse

Technische Eigenschaften

Abtastrate:	16 Bit / 48 kHz
-------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	ca. 14,5 cm

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de