

Delock USB 5 Gbps Hub mit 2 x USB Typ-A und 2 x USB Type-C™ Buchse und 1 x Schnellladeport + Schalter

Beschreibung

Dieser stabile USB Hub von Delock im **Metallgehäuse** wird an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät, über den **USB Typ-A oder USB-C™** Anschluss, angeschlossen. Er erweitert den Computer um **vier USB Anschlüsse**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Es kann eine maximale Datentransferrate bis zu **5 Gbps** erreicht werden.



Zusätzlicher Schnellladeport

Ein weiterer USB Typ-A Anschluss bietet die Möglichkeit Geräte, wie z. B. Smartphones mit bis zu **2,4 A** zu laden.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeit

Aufgrund des **speziell konzipierten Adapters**, kann der Delock Hub schnell und einfach auch an die USB Typ-A Buchse angeschlossen werden. Somit kann er mit neuen Geräten mit USB Type-C™ Buchse und älteren Geräten, welche nur einen USB Typ-A Anschluss besitzen, problemlos verbunden werden. Der **Adapter befindet sich direkt am Kabel** und kann daher nicht abhandenkommen.

Artikel-Nr. 64248

EAN: 4043619642489

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
 - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x 12 V DC Strombuchse
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- 5 x LED Anzeige
- Robustes Metallgehäuse

- Stromversorgung: Bus-powered oder Self-powered
- Maße (LxBxH): ca. 115 x 47 x 23 mm
- Farbe: grau
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Ausgang: 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: $\varnothing$ ca. 2,1 mm
 - außen: $\varnothing$ ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 11.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- Eine freie USB Typ-A Buchse oder
- Eine freie USB Type-C™ Buchse

Packungsinhalt

- Hub USB 5 Gbps
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker (mit Adapter auf USB Typ-A Stecker), Länge ca. 60 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 oder höher Linux Kernel 5.15 oder höher
LED Anzeige:	5 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 2:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 3:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 4:	1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
Anschluss 5:	1 x 12 V DC Strombuchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	115 mm
Breite:	47 mm
Höhe:	23 mm
Schalter:	5 x
Farbe:	grau

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de