

# PRODUKTDATENBLATT

## RS67

### TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27



- Hohe Zerspanungsleistung
- Lange Lebensdauer
- Angenehmes Schleifverhalten

Wenig Kraftaufwand für hohe Standzeit und hohe Zerspanung.

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung                        | RS67                                                                                                                                                      |
| Artikelbezeichnung 1                    | Schruppscheibe                                                                                                                                            |
| Artikel-Nr.                             | 200141                                                                                                                                                    |
| GTIN                                    | 4011890049389                                                                                                                                             |
| Inhaltsmenge                            | 25                                                                                                                                                        |
| Inhaltseinheit                          | Stück                                                                                                                                                     |
| Gewicht                                 | 0,204 kg                                                                                                                                                  |
| Produktabmessung                        | 125 x 7,0 x 22,23                                                                                                                                         |
| Durchmesser 1                           | 125 mm                                                                                                                                                    |
| Stärke                                  | 7,0 mm                                                                                                                                                    |
| Bohrung                                 | 22,23 mm                                                                                                                                                  |
| Form Langversion                        | Schruppscheibe                                                                                                                                            |
| Form Kurzversion                        | Form 27                                                                                                                                                   |
| Arbeitsgeschwindigkeit                  | 80 m/s                                                                                                                                                    |
| maximale Drehzahl                       | 12250 U/min                                                                                                                                               |
| Materialeignung                         | Stahl                                                                                                                                                     |
| Maschineneignung                        | Freihand Winkelschleifer                                                                                                                                  |
| Brancheneignung des Artikels            | Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Gleisoberbau Werften |
| Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525 | 74A24S6BF1412                                                                                                                                             |
| Produktkategorie-Nummer                 | PK04                                                                                                                                                      |
| Produktkategorie-Text                   | RS                                                                                                                                                        |
| GTIN-Code Verpackungseinheit            | 4011890049549                                                                                                                                             |
| Verpackungsart                          | Karton                                                                                                                                                    |
| Verpackungseinheit                      | 1                                                                                                                                                         |
| Länge Verpackung                        | 130 mm                                                                                                                                                    |
| Breite Verpackung                       | 130 mm                                                                                                                                                    |
| Höhe Verpackung                         | 210 mm                                                                                                                                                    |
| Gewicht-Verpackungseinheit              | 5,100 kg                                                                                                                                                  |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 68042218 |
| Herkunftsland   | DE       |