

Datenblatt

Artikelnummer: 150113

Download Link für Bilddaten: <https://maas-elektronik.com/media/datasheet/150113.zip>

MAAS 10er Team-Set PT-375 mit KEP-24-VK im Funkkoffer



MAAS 10er Team-Set PT-375 mit KEP-24-VK im Funkkoffer

Das MAAS 10er Team-Set bietet eine ideale Komplettlösung für Teams, die auf eine zuverlässige und flexible Funkkommunikation angewiesen sind. Dieses Set umfasst zehn kompakte MAAS PT-375 PMR446 Funksprechgeräte sowie zehn KEP-24-VK Security Headsets, die durch ihre unauffällige Bauweise und professionelle Funktionalität überzeugen. Alles ist sicher und übersichtlich in einem hochwertigen Alukoffer verstaut – perfekt für den professionellen Einsatz, sei es bei Veranstaltungen, Sicherheitsdiensten, Outdoor-Aktivitäten oder in der Industrie.

MAAS PT-375 - das kompakte PMR446-Funkgerät

Das MAAS PT-375 ist ein professionelles, analoges PMR446-Funkgerät, das sich durch seine schlanke Bauweise und hohe Funktionalität auszeichnet. Mit 56 vorprogrammierten Kanälen, einer Sendeleistung von 500 mW und einer Vielzahl nützlicher Funktionen ist es ideal für die schnelle und klare Kommunikation im Team. Dank der K-Norm-Anschlussbuchse können Sie vielfältiges professionelles Zubehör anschließen, während die robuste Bauweise und der spritzwassergeschützte Aufbau (IPX2) es auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet machen.

KEP-24-VK Security Headset - Unauffällige Profi-Ausrüstung für Sicherheitsdienste

Das KEP-24-VK Security Headset bietet eine diskrete und zuverlässige Kommunikation für professionelle Anwender. Mit seiner unauffälligen Bauweise und hochwertiger Verarbeitung ist es ideal für Sicherheitsdienste und andere Einsatzbereiche, bei denen eine verdeckte Nutzung notwendig ist. Das transparente, hochflexible Spiralkabel mit Schallschlauch sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz, während der Ohrhörer bei Bedarf einfach ausgetauscht oder nachgekauft werden kann. Der gewinkelte Doppelklinkenstecker (3,5 mm / 2,5 mm) nach Kenwood-Norm gewährleistet eine einfache Verbindung zu zahlreichen Funkgeräten.

Technische Daten des MAAS PT-375

PMR446 Funkgerät mit kompaktem, elegantes Design

99 Kanäle (56 vorprogrammiert)

Kompatibel mit zahlreichen Geräten (z. B. Kenwood TK-Modelle, Alinco, Motorola T-Serie)

Sendeleistung: 500 mW

Kanalabstand: 12,5 kHz

Sprachansage und einstellbare VOX-Funktion (10 Stufen)

Spritzwassergeschützt gemäß IPX2

Suchlauf, Batteriewarnung per Sprachausgabe, Rauschsperr (10 Stufen), Monitorfunktion

Display mit einstellbarer Helligkeit

Li-Ionen-Akku mit 2300 mAh für lange Betriebsdauer

Anschlussbuchse nach K-Norm (2-Pin-Buchse) für Audiozubehör

PC-Programmierung möglich

Lieferumfang

10x MAAS PT-375 Funksprechgeräte

10x KEP-24-VK Security Headsets

Wiederaufladbare Li-Ionen-Akkus (3,7 V / 2300 mAh)

Standlader (für Geräte oder Akkus einzeln)

Netzadapter mit Micro-USB-Kabel

Gürtelclips

Robuster Alukoffer mit passgenauer Schaumstoffeinlage

EAN-Code: 4250158733879