

Gigabyte Desktop AMD PC Ryzen9 9900X3D

32 GB DDR5 PC6000, 2 TB M.2 SSD NVMe PCIe 5.0, RTX5070 12GB, Windows 11 Pro 64 Bit

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Gehäuse	Gigabyte C301 Glass Black Gehäuse
Mainboard	Gigabyte GA-B850 Gaming WiFi6
Netzteil	Gigabyte Netzteil 750W GP-P750GM
Chipsatz	AMD B850
Prozessor	AMD Ryzen9 9900X3D Socket AM5
Prozessor Takt	12* 4.40 GHz (12* 5.50 GHz Turbo)
Hauptspeicher	32 GB DDR5 PC6000
Festplatte	2 TB SSD M.2 NVMe PCIe 5.0
Laufwerk	nicht vorhanden
Grafikkarte	GeForce nVidia RTX-5070 12GB GDDR7
Netzwerkkarte	Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
Wireless Modull	Realtek® Wi-Fi 6 RTL8851BE + BLUETOOTH 5.3
Sound	Realtek® Audio CODEC, 7.1 Channel HD Audio
Form Faktor	ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

1* PCI Express 5.0 x16 Slot (im CPU integriert)
3* PCI Express 3.0 x1 Slot (im Chipsatz integriert)
2* M.2 PCIe 4.0 Anschlüsse
1* M.2 PCIe 5.0 Anschlüsse
4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	GB-PC0925
EAN Code	4250236829623
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 BIT
Masse(HxBxT)	486 x 220 x 473 mm
Service	24 M Pickup Reparaturservice

RÜCKSEITE ANSCHLÜSSE

3* DisplayPort , 1* HDMI Port
1* PS/2 keyboard/mouse port
2* antenna connectors (2T2R)
1* USB4® USB Type-C® ports (DisplayPort*)
2* USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red)
2* USB 3.2 Gen 1 ports
4* USB 2.0/1.1 ports
3* audio jacks , 1* RJ-45 port
1* Q-Flash Plus button

VORDERSEITE ANSCHLÜSSE

2* USB 3.0, 1*USB 3.1 Gen2 Type-C
LED Switch, Audio In & Out