



CA1010 USB-C auf USB-A Adapter

Artikelnr.: K33477WW | UPC Code: 0 85896 33477 4

Konnektivität ohne Kompromisse in Sachen Leistung

Die Verbindung zwischen älteren USB-A- und neueren USB-C-Geräten geht oft zu Lasten der eigentlichen Vorteile von USB-C, wie z. B. schnelle Datenübertragung und Hochgeschwindigkeitsladefunktionen.

Mit dem CA1010 USB-C auf USB-A Adapter (Männlich/Weiblich) können Anwender Gerätekompatibilität ohne Leistungseinbußen genießen. Anwender mit älteren USB-A-Geräten (Mäuse, Tastaturen, Thumb Drives, Kopfhörer, Ladekabel usw.) können sich mit ihren neueren USB-C-Geräten (Laptops, Wandladegeräte usw.) verbinden, wobei Leistungsmerkmale wie Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Schnellladung mit bis zu 3 A unterstützt werden.

Es ist eine einfache Plug-and-Play-Lösung mit der hochwertigen Konstruktion und dem Garantiesupport, den Anwender von Kensington erwarten.

Besondere Merkmale:

- Einfache USB-C auf USB-A (Männlich/Weiblich) Verbindung
- Umfassende Geräte-/Betriebssysteme-Kompatibilität
- Plug & Play-Installation
- 5 Gbit/s superschnelle Datenübertragung
- Unterstützt das Schnellladen mit bis zu 3A
- Hochwertige Konstruktion
- Auf 2 Jahre begrenzte Garantie

CA1010 USB-C auf USB-A Adapter

Artikelnr.: K33477WW | UPC Code: 0 85896 33477 4



Einfache USB-C auf USB-A (Männlich/Weiblich) Verbindung

Ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen USB-A-Geräten und neueren USB-C-Geräten - ohne Verlust wichtiger Funktionen



Umfassende Kompatibilität


Funktioniert nahtlos mit einer großen Anzahl von Geräten und Betriebssystemen

iPhones mit Lightning-Anschluss werden unterstützt, wenn ein Lightning-auf-USB-A-Kabel verwendet wird.



Plug & Play-Installation

Keine zusätzliche Stromquelle oder Treiber-Downloads erforderlich



Superschnelle Datenübertragung

Unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s - 10 mal schneller als USB 2.0



Unterstützt das Schnellladen mit bis zu 3A

Bis zu 5 V/3 A Ladefähigkeit je nach Host-Gerät



Hochwertige Konstruktion

Mit halogenfreiem Material und haltbarem, metallisch gespritztem Anschluss



Auf 2 Jahre begrenzte Garantie

Abgesichert durch die Zuverlässigkeit von Kensington und ein engagiertes Support-Team

CA1010 USB-C auf USB-A Adapter

Artikelnr.: K33477WW | UPC Code: 0 85896 33477 4

Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 oder höher macOS 11 oder höher Chrome OS 91 oder höher iOS 14 oder höher iPadOS 14 oder höher Android 9 oder höher
Plug & Play	Ja

USB-Anschlüsse

USB-Anschlusstyp	USB-C-Anschluss
Hostanbindung	Unterstützt Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 und USB-C in vollem Funktionsumfang

Materialspezifikationen

Außen	Gehäuse: TPE mit Struktur
Produktfarbe	Schwarz

Produktabmessungen

Gewicht	0,01 kg
Abmessungen ohne Peripheriegeräte	29 x 18,5 x 9,5 mm
Gehäusefarbe & -material	PMS Schwarz, TPE
Stellfläche	5,37 cm ²

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	Bulk-Verpackung
Verpackungsinformationen	210 x 135 x 120 mm
Gewicht	2,05 kg
Verpackungsinhalt	Anzahl: 20 Stück
Umkarton	Anzahl: 20 Stück

Strom & Umgebungsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C
Lagertemperatur	-25 bis 60 °C

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland	China
Zertifizierungen & Konformität	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Auf 2 Jahre begrenzte Garantie – weltweit



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
© 2022 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT39234DE

Kensington
The Professionals' Choice™