



M-ATX 2004MB-V3

Erleben Sie das Micro-ATX-Gehäuse 2004MB-V3 von LC-Power! 2004MB-V3 bietet Ihnen eine Menge Features und eine große Vielfalt an Systemkonfigurationen für Micro-ATX- und Mini-ITX-Systeme!

Features:

- I/O-Panel mit: 1x USB-C (3.2 Gen 1x1)
2x USB-A (3.2 Gen 1x1)
1x USB-A (2.0)
HD Audio
- Mainboard-Tray für Kabelmanagement
- bis zu drei Gehäuselüfter* montierbar
- bis zu vier Festplatten* montierbar
- Netzteil* oben montierbar
- seitliche Lüftungsschlitze

* (Festplatten, Lüfter sowie Netzteil optional erhältlich)

Technische Daten - M-ATX 2004MB-V3

Abmessung (Gehäuse / HxBxT):	348 x 190 x 370 mm
Abmessung (Käfig / HxBxT):	345 x 170 x 325 mm
Abmessung (Verpackung / HxBxT):	420 x 210 x 385 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	1,99 / 2,53 kg
Integriertes Netzteil:	-
Gehäusotyp:	Micro-ATX-Tower
Motherboard:	Micro-ATX, Mini-ITX
5,25"-Einschub extern:	1
3,5"-Einschub extern:	1
3,5"-HDD intern:	bis zu 3
2,5"-HDD/SSD intern:	bis zu 2
Einbaumöglichkeiten:	2x 2,5" + 2x 3,5" (ohne 3,5" extern) 2x 2,5" + 1x 3,5" 1x 2,5" + 3x 3,5" (ohne 3,5" extern) 1x 2,5" + 2x 3,5"
PCI-Slots (gesamt/schraubbar):	4/1
Gehäuselüfter (gesamt/Lieferumfang):	3/0 - Front: 1x 120 mm Rückseite: 1x 80 mm Seite: 1x 120 mm

Grafikkarten bis zu:	270 mm Länge
CPU-Kühler bis zu:	140 mm Bauhöhe
Netzteil bis zu:	160 mm Länge
Kompatibel mit LiCo:	-
Audio-Port:	HD Audio
USB-C (Gen 3.2 1x1):	1
USB-A (Gen 3.2 1x1):	2
USB-A (2.0):	1
Kartenleser:	-
Material:	Metall, Kunststoff
Prüfzeichen:	CE
Gehäusefarbe:	schwarz
Frontblende:	schwarz
Barcode:	4262443280906
Hersteller-Code:	LC-2004MB-V3-ON