



KW-M695DBT

EAN: 4975769482441

- ✓ 6,8" WSVGA High Gloss
- ✓ Wireless CarPlay
- ✓ Bluetooth & A2DP
- ✓ Nur 86 mm Einbautiefe
- ✓ Digitalradio DAB+
- ✓ Wireless Android Auto
- ✓ Integriertes Mikrofon
- ✓ 3 Preouts 2,5 Volt
- ✓ Kapazitives Touchpanel
- ✓ Wireless Mirroring
- ✓ Mechaless
- ✓ 13-Band EQ/DTA



Allgemeine Ausstattungsmerkmale

- 17,3 cm (6,8") hochauflösender (1024 x 600px) WSVGA-Doppel-DIN-Monitor mit kapazitivem Hochglanz-Touchpanel
- Wireless CarPlay zur Anbindung eines kompatiblen iPhones per WiFi
- Wireless Android Auto zur Anbindung kompatibler Android Smartphones per WiFi
- Wireless Mirroring zur kabellosen Android Smartphone-Anbindung
- Wireless Mirroring zur Spiegelung von iPhone/Android-Smartphones via MirrorAPP
- Bluetooth-Modul für Handsfree (HFP 1.8) & Audio (A2DP inkl. AVRCP 1.6)
- Automatische Kopplung („Easy Pairing“) mit iPhone & Android
- Kompatibel mit Sprachsteuerung von Android/iOS Geräten
- Integriertes Mikrofon (rückseitiger Anschluss für Kabelmikrofon vorhanden)
- Übersichtliche Bedienoberfläche mit Menüanzeigen in 14 Sprachen
- Individuelle Hintergrundgrafik via JPEG-Datei oder vom Video
- Blaue Tastenbeleuchtung
- Geringe Einbautiefe (kein CD-Laufwerk): nur 86 mm

Tuner

- Digitalradioempfänger für DAB+
- UKW/MW/LW-Hochleistungstuner mit Digital Processing
- Radio Daten System, Radio Text Plus, PTY
- 36 Festsenderspeicher (24 FM, 12 MW & LW)

Anschlussmöglichkeiten externer Komponenten

- Anschluss für Lenkradfernbedienung und Rückfahrkamera
- Anschluss für Kabelmikrofon
- Anschluss für iPods/iPhones über optionales Anschlusskabel
- Vorbereitet für IR-Fernbedienung

Ausstattungsmerkmale A/V

- Unterstützt Spotify (via Apple CarPlay/Android Auto)
- Rückseitiger USB-Anschluss für Audio- und Videodaten (MPEG1/2/4, H.264, MKV, WMV sowie AAC, FLAC (192kHz/24bit), MP3, WAV & WMA)
- iPod*/iPhone*-Direkt-Steuerung über USB-Port mit bis zu 2.1 A Ladestrom
- Rückseitige Anschlüsse: Cinch-Kameraeingang, Cinch-AV-Ausgang
- Rückseitiger Mikrofon-Anschluss (Kabelmikrofon nicht im Lieferumfang)
- Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W (MOS FET)
- DSP: Laufzeitkorrektur, 13-Band EQ
- 3 Vorverstärkerausgänge 2,5 V (Front + Rear / Subwoofer)
- Aktive Hoch- und Tiefpassfilter

* Wiedergabe und Steuerung von Audio-Inhalten mit allen iPhones und iPods möglich, zur Nutzung eines Apple Gerätes mit Lightning Anschluss ist ein entsprechender Adapter nötig. Video-Inhalte können über den Lightning Anschluss nicht dargestellt werden.

Verfügbar im App Store und Google Play Store:



MirrorAPP+ for JVC




Apple Car Play / Android Auto



Das KW-M695DBT bietet iOS- und Android-Nutzern eine komfortable Möglichkeit, ihr Smartphone im Auto nutzen zu können. Mit Apple CarPlay beziehungsweise Android Auto können ausgewählte Apps per Touchscreen bedient werden. Dank der WiFi-Funktion des KW-M695DBT können kompatible Apple sowie Android-Smartphones sogar kabellos verbunden werden.

Integriertes Mikrofon



Das integrierte Mikrofon ermöglicht eine komfortable Freisprechfunktion, ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand. Dies erleichtert den Einbau erheblich und spart Zeit. Für noch bessere Tonqualität oder spezifische Anforderungen bietet ein zusätzlicher rückseitiger Anschluss die Möglichkeit ein externes Kabelmikrofon anzuschließen.

