

Imou Smart Alarm Security Kit

intelligentes Sicherheitssystem für Ihr Zuhause

EAN: 6976391036154

Das Imou Smart Alarm System Security Kit bietet einen zuverlässigen Schutz für Ihr Zuhause. Es umfasst eine zentrale Steuereinheit (Gateway), zwei Tür-/Fenstersensoren, einen Bewegungssensor und einen programmierbaren Smart-Button. Mit dem Imou Smart Alarm System Security Kit schützen Sie Ihr Zuhause effektiv und erhalten bei sicherheitsrelevanten Ereignissen sofortige Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone. Die einfache Integration mit anderen Imou-Geräten ermöglicht eine umfassende Überwachung und Kontrolle über die Imou Life App. Die intuitive Bedienung sowie die vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten machen es zur optimalen Wahl für sowohl Einsteiger als auch erfahrene Nutzer.



Zentrale Steuereinheit (Gateway)

Die zentrale Steuereinheit des Systems verbindet bis zu 32 Imou-Detektoren und hält Ihr Alarmsystem stets online. Mit ihrem kompakten Design und der Unterstützung für sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen sorgt sie für maximale Flexibilität bei der Installation.

Tür-/Fenstersensoren

Die Sensoren überwachen den Status von Türen und Fenstern und senden sofortige Benachrichtigungen bei unbefugtem Öffnen. Durch ihre diskrete Bauweise fügen sie sich unauffällig in jede Umgebung ein.

Bewegungssensor

Der Bewegungssensor erkennt Bewegungen in Ihrem Zuhause und kann mit Imou-Kameras verknüpft werden, um bei verdächtigen Aktivitäten automatisch Aufnahmen zu starten. Dank fortschrittlicher Sensortechnologie werden Fehlalarme durch Haustiere bis zu 25 kg vermieden.

Programmierbarer Smart-Button

Der Smart-Button kann vielseitig eingesetzt werden, beispielsweise als Notfallknopf für ältere Familienmitglieder oder zur Steuerung anderer Smart-Home-Geräte wie Beleuchtung oder Elektrogeräte. In Notfallsituationen können Benutzer den Alarmknopf drücken, um über das Gateway Hilfe zu rufen. Lokale Alarme werden ausgelöst, und die Nachricht wird an die Benutzer-App gesendet.

Echtzeit-Benachrichtigungen: Das System sendet sofortige Warnmeldungen auf Ihr Smartphone, wenn ein Sensor ausgelöst wird. Über die App können Sie zudem Alarmprotokolle einsehen und Einstellungen aus der Ferne anpassen, um stets informiert zu bleiben.

Lokale Sirene: Bei Erkennung eines Eindringens ertönt ein Alarm mit einer Lautstärke von bis zu 65 dB, um Sie und Ihre Umgebung zu warnen. Alternativ kann die Sirene für stille Alarme deaktiviert werden.

Schnelle Reaktionszeit: Alle Sensoren reagieren unverzüglich auf sicherheitsrelevante Ereignisse und garantieren so eine optimale Überwachung.

Einfache Installation: Dank der mitgelieferten Installationsanleitung und des benutzerfreundlichen Designs ist die Einrichtung schnell und problemlos durchführbar, auch ohne technische Vorkenntnisse.

Energieeffizienz: Die Sensoren sind mit langlebigen Batterien ausgestattet, die eine Betriebsdauer von bis zu 2 Jahren gewährleisten, bevor ein Austausch erforderlich ist.

Erweiterbarkeit: Das System ist flexibel erweiterbar und kann mit weiteren Imou-Geräten wie Kameras und Zusatzsensoren kombiniert werden, um individuelle Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Hauptmerkmale

- Einfache Integration mit Sicherheitskameras und App-Unterstützung
- Echtzeit-Benachrichtigungen direkt auf Ihr Smartphone
- Benutzerfreundliche Installation und intuitive Bedienung
- Unterstützung für bis zu 32 Zigbee-Sensoren zur Systemerweiterung
- Intelligente Verknüpfung von Einbruchserkennung und Nothilfeszenarien
- effektive Alarmierung durch akustische und visuelle Alarmer
- Lange Batterielebensdauer für den Langzeiteinsatz
- Minimierter Datenverkehr für maximale Datensicherheit
- Kompaktes Gerätedesign für diskrete Installation
- Fernsteuerung über die Imou Life App
- Präzise Bewegungserkennung auch im Dunkeln
- Vielfältige Installationsmöglichkeiten für Sensoren
- Ein-Klick-Alarm für schnelle Notfallbenachrichtigung
- Manipulationsschutz an Tür-/Fenstersensoren
- Anpassbare Szenarien und Smart-Home-Funktionen

Technische Daten

Intelligentes Gateway	Unterstützt Wi-Fi (2,4 GHz) und kabelgebundene Verbindungen; verbindet bis zu 32 Imou-Detektoren	
	Betriebsspannung	5 V DC, 1 A
	Konnektivität	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee3.0
	WLAN-Frequenz	2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
	Hochfrequenzleistung	20 dBm
	Sirenenlautstärke	Bis zu 65 dB
	App-Unterstützung	Imou Life App für iOS und Android
	Abmessungen	Ø 74,8 x 24 mm
Tür- und Fenstersensor	Erkennt unbefugtes Öffnen von Türen und Fenstern	
	Nennspannung	3 V DC (CR2032-Batterie)
	Batterielebensdauer	>1 Jahr (20 mal/Tag)
	Konnektivität	Zigbee
	WLAN-Frequenz	2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
	Sendeleistung	≤10 dBm
	Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (+14°F bis +131°F)
	Benachrichtigung über niedrigen Batteriestand	Unterstützt
Smart-Button	Programmierbar für verschiedene Funktionen	
	Betriebsspannung	3 V DC (CR2032-Batterie)
	Konnektivität	Zigbee
	WLAN-Frequenz	2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
	Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (+14°F bis +131°F)
	Abmessungen	Φ 50 mm x 16 mm
Bewegungssensor	Batterielebensdauer	>1 Jahr (20 mal/Tag)
	Erkennt Bewegungen im überwachten Bereich; tierfreundlich, um Fehlalarme durch Haustiere bis 25 kg zu vermeiden	
	Betriebsspannung	3 VDC (CR123A-Batterie)
	Konnektivität	Zigbee
	Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (+14°F bis +131°F)
	Benachrichtigung über niedrigen Batteriestand	Unterstützt
	Messwinkel	90°
	Ruhestrom	≤15 uA
	Installationsmethode	Wandmontage
	Einbauhöhe	2,2 m
	Niederdruck-Alarm	2,7 V
	Arbeitsstrom	≤25 mA
	Abmessungen	Φ 48,4 x 53,4 mm
	Erfassungsbereich	8 m
	Erfassungswinkel	90°
	Sendeleistung	≤15 dBm
	Sendefrequenz	2,4 GHz
	Kommunikationsentfernung	2 m (offener Raum)
	Empfangsempfindlichkeit	-96 dBm
	Batterielebensdauer	>1 Jahr (20 mal/Tag)

Lieferumfang

- 1× Zentrale Steuereinheit (Gateway)
- 2× Tür-/Fenstersensoren
- 1× Bewegungssensor
- 1× Programmierbarer Smart-Button
- 1× Netzteil für das Gateway
- 1× Installationsanleitung
- 1× Batterien für Sensoren (bereits eingelegt)
- 1× Selbstklebende Halterungen und Befestigungsmaterial