



Adapter

Model: **AK-ND-D14**



Produktcode	AK-ND-D14
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Adapter
Stromausgang	5 V / 9 V / 20 V
Ausgangsstromstärke	max. 3.25 A
Maximale Kraft	65 W
Steckdose #1	USB type C
Steckdose #2	3.5 x 1.35 mm
Pin Länge	7 mm
DP-Version	Power Delivery 3.0
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	34 x 13 x 28 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	97 x 70 x 14 mm
Nettogewicht	9 g
Bruttogewicht	11 g
EAN-Code	5906708750313
Garantie	24 Monate



Compact Size



USB-C
Plug



Easy
to Use



Bezeichnung

Der Akyga® AK-ND-D14 USB-C-Adapter mit 3,5x1,35-mm-Buchse ist ein präzise entworfenes Zubehörteil, das ältere Laptop-Netzteile mit neuen Möglichkeiten ausstattet. Mit ihm können Sie Ihr klassisches Ladegerät als moderne Stromquelle für Geräte nutzen, die mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sind. Smartphone, Tablet, Powerbank oder Laptop - jetzt können Sie alles mit dem einen Netzteil laden, das Sie bereits haben.

Power-Delivery-kompatibel - Smart Charging bis zu 65 W

Dieser **Laptop-Netzadapter** ist zwar klein, hat aber eine große Wirkung. Es unterstützt die **Power Delivery**-Technologie und bietet schnelles und sicheres Laden mit **bis zu 65 Watt Leistung**. Das ist genug, um auch anspruchsvollere Geräte stabil mit Strom zu versorgen, egal ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind.

USB-C-Adapter - Maximaler Komfort

Dank seines kompakten Designs passt der **USB-C-Adapter** problemlos in Ihre Tasche, Ihren Beutel oder Ihre Zubehörtasche. Er ist leicht, robust und immer bereit, wenn Sie ihn brauchen. Er ist leicht, robust und immer einsatzbereit. Der Akyga® AK-ND-D14 ist ein praktisches Werkzeug für alle, die den Überfluss an Elektronik reduzieren möchten, ohne dabei auf Komfort und Funktionalität zu verzichten.