




SUBMARINE® LED







	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP	Temp (°C)	V~	mA	Hz	DF	▽ (°)	
SUBMARINE LED 1X7W 840 60	4099854429033	7	800	700	4000	65	-20...+35	220-240	30	50/60	>0.9	140	100000
SUBMARINE LED 1X15W 840 120	4099854429071	15	1800	1700	4000	65	-20...+35	220-240	80	50/60	>0.9	140	100000
SUBMARINE LED 1X19W 840 150	4099854429194	19	2200	2050	4000	65	-20...+35	220-240	90	50/60	>0.9	140	100000








mm



	L	W	H
SUBMARINE LED 1X7W	651	67	75
SUBMARINE LED 1X15W	1261	67	75
SUBMARINE LED 1X19W	1561	67	75







					
	EAN	n		 QR code	 * X =
SUBMARINE LED 1X7W 840 60	4099854429033	1	AC34976		E
SUBMARINE LED 1X15W 840 120	4099854429071	1	AC34980		E
SUBMARINE LED 1X19W 840 150	4099854429194	1	AC34984		E

① Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. ② This product contains a light source of energy efficiency class <X>. ③ Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique <X>. ④ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. ⑤ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. ⑥ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. ⑦ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. ⑧ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. ⑨ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. ⑩ Tämä tuote sisältää valolähteen, jonka energiatehokkuusluokkaa on <X>. ⑪ Dette produkt inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. ⑫ Dette produkt inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. ⑬ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. ⑭ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). ⑮ Ez a termék egy <X> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. ⑯ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. ⑰ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>. ⑱ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitost <X>. ⑲ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. ⑳ Ovaj proizvod sadrži izvori svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. ㉑ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. ㉒ Tozi produkt vključa svetilnik iztočnic s klas na energijna efektivnost <X>. ㉓ Toode sisaldab energiatihutuse klassi <X> valgusallikat. ㉔ Siame gaminiye yva shwesaltinn, kurio energiyos vartojimo efektyvumo klasė <X>. ㉕ Si ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. ㉖ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. ㉗ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. ㉘ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі классын жазық көзі бар.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

©LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11211004
31.01.2025