



EAN:	4013288234094	Abmessung:	150x110x60 mm
Teilenr:	05051536001	Gewicht:	384 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
- 6x25 mm Bits mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung und 6x89 mm Bits
- Innovative Rapidaptor-Technologie für schnellen Bit-Wechsel
- Das robuste textile Halfter kann am Gürtel befestigt werden

Kraftform Pistolen-Griff für 1/4" Bits. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden. Die Rapidaptor-Technologie des Bit-Halters sorgt für schnellen Bit-Wechsel. Inklusive 6 BitTorsion Bits (25 mm) für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz; untergebracht im Griff Integrierten Bit-Magazin. 6 zähnharte Bits (89 mm) für den universellen Einsatz. Der starke Dauermagnet in der 1/4" Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Pistolen-Griff ermöglicht eine große Hebelwirkung. Das robuste textile Halfter kann am Gürtel befestigt werden.

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2
05051536001 - 4013288234094

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovative Ratschenmechanik



Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Intuitives Umschalten und Deaktivierung der Ratschenfunktion



Intuitives Umschalten der Ratschenmechanik. Wird der Drehschalter nach rechts geschaltet, ist die Schraubrichtung rechts; wird er nach links geschaltet, ist die Schraubrichtung links. Mit der 0-Position kann die Ratschenmechanik für präzise Arbeiten deaktiviert werden.

Ratschenmechanik ermöglicht "Zwirbeln"



Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock




Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out




Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Rapid-spin



Die freilaufende Betätigungshülse erlaubt dem Anwender, den Akku- oder Elektroschrauber während des Schraubvorgangs an der Hülse zu führen. Das erleichtert das Ansetzen in der Schraube und verhindert Abrutschen. Auch als kurze Verlängerung bei 1/4" Anwendungen verwendbar z. B. in Kombination mit Wera Zyklop Knarren.

Single-hand



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2
05051536001 - 4013288234094

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits, PZ 1 x 25 mm



05056720001
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm



05066124001
05066126001

1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001
05059775001

1x PH 1 x 89 mm
1x PH 2 x 89 mm

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001
05060035001

1x PZ 1 x 89 mm
1x PZ 2 x 89 mm

867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 89 mm



05060188001
05060189001

1x TX 20 x 89 mm
1x TX 25 x 89 mm

814 RA-R Pistolengriff mit Ratschenfunktion, 1/4"

1x 1/4"



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2
05051536001 - 4013288234094

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de