



EAN: 4013288234889

Teilenr: 05049050001

Artikel-Nr: Tool-Check 1

Abmessung: 170x100x35 mm

Gewicht: 497 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82079030

- Superkompaktes 38-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz
- Perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit Zyklon Mini mit 1/4" Bitaufnahme und/oder Bithalter; ermöglicht bis zu 175 unterschiedliche Werkzeug-Kombinationen
- Grüne Verriegelungselemente zur Sicherung der Werkzeuge
- Ideal für den mobilen Einsatz
- 1/4"-Bit-Ratsche, zähnharte (Z) und harte (H) Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse
- Bits in Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich
- Nüsse mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen und Größenstempelung


38-teilig. Superkompaktes Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz. Die grünen Verriegelungselemente des Tool-Check sichern die Werkzeuge während des Transports. Inklusive 1/4" Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik (60 Zähne) für einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Mit dem im Set enthaltenen Wera Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich. 7 Zyklop Steckschlüsseinsätze (1/4", für Hand- und Maschinenbetätigung); mit Kugelfangrille. Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handverschraubung. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium. 28 zähnharte Bits (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, TORX® B0, Schlitz und Innensechskant) für den universellen Einsatz. Im superkompakten, funktionalen Tool-Check.

Weblink

Wera - Tool-Check 1
05049050001 - 4013288234889

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kompakter Tool-Check



Zyklop Mini



Das Set bietet 38 Werkzeuge in einer extrem platzsparenden Box. Der Tool-Check ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, garantiert übersichtliche Aufbewahrung, schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug und verlustfreien Transport.

Sicher aufbewahrt



Die grünen Verriegelungselemente des Tool-Check sichern das Werkzeug zuverlässig während des Transports. Gleichzeitig sind sie leicht zu betätigen und ermöglichen so den schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

Ideal für beengte Schraubsituationen



Die Zyklop Mini Knarren sind durch ihre äußerst kompakte Bauart besonders für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle geeignet.

Hohe Kraftübertragung



Die Zyklop Mini Knarre hält mindestens 65 Nm aus, das ist weit mehr, als man normalerweise an Kraft auf so ein kleines Werkzeug übertragen kann.

Der Zyklop Mini




Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Umschalten Rechts/Links



Mit dem ergonomisch platzierten Umschalthebel kann die Bit-Ratsche einfach von Links- auf Rechtsschrauben umgeschaltet werden.

Schnelles Schrauben



Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die Bit-Ratsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.

Weblink

Wera - Tool-Check 1
05049050001 - 4013288234889

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056505001

2x PH 1 x 25 mm

05056510001

3x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



Weblink

Wera - Tool-Check 1
05049050001 - 4013288234889

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

800/1 TZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05056225001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

8790 HMA Zyklus-Schleisschleissel mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm



05003504001	1x	5,5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

Weblink

Wera - Tool-Check 1
05049050001 - 4013288234889

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de