




EAN: 4013288234933
Teilenr: 05004188001
Artikel-Nr: Bicycle Set 3 A 2025

Abmessung: 210x105x65 mm
Gewicht: 750 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82079030

- Kompaktes 38-teiliges Fahrradwerkzeug-Set in Tasche für Werkstatt und on tour
- Tool-Check mit grünen Verriegelungselementen zur Sicherung der Werkzeuge
- Mit kleiner Soft-Tasche zum Mitnehmen einzelner Werkzeuge
- Mit Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift zum Öffnen und Schließen von Fahrradketten. Geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach
- Werkzeuge für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes
- Inklusive zwei Reifenhebern mit Zusatzfunktionen
- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Tasche mit geringem Gewicht



Weblink

Wera - Bicycle Set 3 A 2025
05004188001 - 4013288234933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fahrradwerkzeug-Set mit Ratsche, Bits, Nüssen und einem Bit-Handhalter im superkompakten Tool-Check. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Das besondere Extra: Das Set enthält zwei Taschen - die Tasche für den kompletten Satz und eine kleine Soft-Tasche, um das Werkzeug für unterwegs sicher im Trikot verstauen zu können. Die Soft-Tasche hat zusätzliche Schlaufen zur Aufnahme von CO₂-Kartuschen (Kartuschen sind nicht enthalten). Mit praktischem Kettenwerkzeug (Kettenniet und Kettenhalter) zur Reparatur von Fahrradketten. Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten. Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleiner Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst sehr kleiner Bitgrößen mit nur einer Hand. Bits (BTZ) mit BitTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen für den universellen Einsatz; zähnharte Bits (Z) für den universellen Einsatz.

Zyklop Nüsse mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Nuss. Griffig durch Rändelung am hinteren Ende zum leichten Handhaben auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben und -mutter. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen. Ein Reifenheber mit Ventilausdreher, ein Reifenheber mit 1/4" Bit-Aufnahme.

Das Bicycle Set 3 A

Sicher aufbewahrt

Ideal für beengte Schraubsituationen



Das Bicycle Set 3 A



Das Bicycle Set 3 A ist das praktische Sortiment zur selbstständigen Durchführung von Montagearbeiten und Reparaturen an Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes. Besonders zweckmäßig: 1 kleines Etui mit Reißverschluss zum Mitnehmen einzelner Werkzeuge im Trikot. Weniger Gewicht bei Radtouren.



Die grünen Verriegelungselemente des Tool-Check sichern das Werkzeug zuverlässig während des Transports. Gleichzeitig sind sie leicht zu betätigen und ermöglichen so den schnellen Zugriff auf das Werkzeug.



Die Zyklop Mini Knarren sind durch ihre äußerst kompakte Bauart besonders für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle geeignet.

Weblink

Wera - Bicycle Set 3 A 2025
05004188001 - 4013288234933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Ratsche auch für Steckschlüsseinsätze



Mit dem Adapter 870/1 (1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant) können mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche auch 1/4" Steckschlüsseinsätze betätigt werden.

Kettenwerkzeug



Mit dem enthaltenen Kettenwerkzeug lassen sich Ketten lösen und auch wieder verbinden; zum Öffnen und Schließen von Fahrradketten. Geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach.

Der Reifenheber 9502 mit Bit- Aufnahme



Die 1/4" Sechskantaufnahme im Reifenheber 9502 erlaubt die Aufnahme eines 1/4" Bits. So können leichte Verschraubungen vorgenommen werden.

Der Reifenheber 9503



Reifenheber 9503 kann als Ventilausdreher für Schläverand (französische) Ventile und als Entlüfter für Autoventile eingesetzt werden.

Weblink

Wera - Bicycle Set 3 A 2025
05004188001 - 4013288234933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



813 Bits-Handhalter, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



3899/4/1 Universalhalter, Edelstahl, 1/4" x 100 mm



1x 1/4" x 100 mm



889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



Weblink

870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

**851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm**

05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

1x PH 2 x 25 mm

**867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm**

05066120001

1x TX 10 x 25 mm

05066122001

1x TX 15 x 25 mm

05066124001

1x TX 20 x 25 mm

05066126001

1x TX 25 x 25 mm

1x TX 27 x 25 mm

05066128001

1x TX 30 x 25 mm

**800/1 BTZ Bits, 0,5 x 4 x 25 mm**

1x 0,5 x 4 x 25 mm

1x 0,6 x 4,5 x 25 mm



Bild nicht vorhanden

840/1 BTZ Bits, 2 x 25 mm

05056681001

1x 2 x 25 mm

05056682001

1x 2,5 x 25 mm

05056683001

1x 3 x 25 mm

05056684001

1x 4 x 25 mm

05056685001

1x 5 x 25 mm

05056687001

1x 6 x 25 mm

**840/1 Z Bits, 8 x 25 mm**

05056335001

1x 8 x 25 mm

**842/1 Z Bits, 2,5 x 25 mm**

05056350001

1x 2,5 x 25 mm

05056352001

1x 3 x 25 mm

05056354001

1x 4 x 25 mm

05056356001

1x 5 x 25 mm

05056358001

1x 6 x 25 mm

**8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm**

05003504001

1x 5,5 x 23 mm

05003505001

1x 6 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm

05003499001

1x 15 x 23 mm

05003508001

1x 9 x 23 mm

**Weblink**

9502 Reifenheber mit Bit-Aufnahme, 105 mm

1x 105 mm




9503 Reifenheber mit Ventilausdreher, 105 mm

1x 105 mm



9513 Kettennieter

1x 9513 Kettennieter



9512 Kettenfixierhaken

1x 9512 Kettenfixierhaken



9481 Werkzeugtasche, 203 x 85 mm

1x 203 x 85 mm



9480 Reißverschluss-Etui, 90 x 135 mm

1x 90 x 135 mm



Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Weblink