

QL-Guide

inklusive aller Etiketten –
zusammengefasst in der
großen Übersicht.

brother.de brother.at



QL-Geräte in der Übersicht



QL-600G*



QL-700



QL-800

Medien

Etikettenbreite max. (Etikettentyp)	62mm (DK)	62mm (DK)	62mm (DK)
Verfügbare Etiketten	12 – 62 mm (Einzel- und Endlosetiketten)	12 – 62 mm (Einzel- und Endlosetiketten)	12 – 62 mm (Einzel- und Endlosetiketten)

Funktionen

Drucklänge / -höhe max.	1 m / 60,96mm	1 m / 59mm	1 m / 60,96 mm
Drucktechnologie	Thermodirekt	Thermodirekt	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit max.	71 mm / Sek. (44 Etiketten/ Min.)	150 mm/Sek. (93 Etiketten/Min.)	Schwarz-Druck: 148mm/Sek. (93 Etiketten/Min.). Rot-Schwarz-Druck: 24mm/Sek. (15 Etiketten/Min.)
Druckauflösung	300 dpi x 300 dpi (Standard), 300 dpi x 600 dpi (hochauflösend)	300 dpi x 600 dpi (hochauflösend)	300 dpi x 300 dpi (Standard), 300 dpi x 600 dpi (hochauflösend)
Automatische Schneideeinheit	Ja	Ja	Ja
Display	–	–	–
SDK-Verfügbarkeit	Windows b-PAC	Windows b-PAC	Windows b-PAC
Integrierte Schriften/ Schriftgrößen	Ja	Ja	Ja

Etikettengestaltung

Add-in Microsoft Office	Excel, Outlook, Word	Excel, Outlook, Word	Excel, Outlook, Word
Barcodedruck	Ja	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	Ja	Ja	Ja
Nummerierung	1 – 9.999	1 – 9.999	1 – 9.999
Vertikal-/ Spiegeldruck	Ja	Ja	Ja

Konnektivität

Betriebssystem	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux
iPrint & Label (Brother App)	–	–	–
Design-Software für Etiketten	P-touch Editor	P-touch Editor	P-touch Editor
Schnittstellen	USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B)	USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B)	USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B)

Sonstiges

Akku	–	–	–
Produktmaße (B x T x H) / Gewicht (o.V.)	128 x 221 x 153mm / 1,12 kg	128 x 221 x 153mm / 1,12 kg	125 x 213 x 142 mm / 1,15 kg
Im Lieferumfang enthalten	Starter-Etikettenrolle (Endlos-Etiketten), Netzkabel, USB-Kabel	Starter-Etikettenrollen (Adress-/Endlos-Etiketten), Netzkabel, USB-Kabel	2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-/Endlos-Etiketten für Rot-Schwarz-Druck), Netzkabel, USB-Kabel

Preis (UVP) inkl. MwSt.

96,00 €	160,00 €	160,00 €
---------	----------	----------

* weitere Farbvarianten:
QL-600R: Rot, QL-600B: Blau


**QL-810Wc****QL-820NWBc******QL-1100c****QL-1110NWBc**

62 mm (DK)	62 mm (DK)	103 mm (DK)	103 mm (DK)
12 – 62 mm (Einzel- und Endlosetiketten)	12 – 62 mm (Einzel- und Endlosetiketten)	12 – 103 mm (Einzel- und Endlosetiketten)	12 – 103 mm (Einzel- und Endlosetiketten)
1 m / 60,96 mm	1 m / 60,96 mm	3 m*** / 101,6 mm	3 m*** / 101,6 mm
Thermodirekt	Thermodirekt	Thermodirekt	Thermodirekt
Schwarz-Druck: 176 mm/Sek. (110 Etiketten/Min.). Rot-Schwarz-Druck: 24 mm/Sek. (15 Etiketten/Min.)	Schwarz-Druck: 176 mm/Sek. (110 Etiketten/Min.). Rot-Schwarz-Druck: 24 mm/Sek. (15 Etiketten/Min.)	110 mm/Sek. (68 Etiketten/Min.)	110 mm/Sek. (68 Etiketten/Min.)
300 dpi x 300 dpi (Standard), 300 dpi x 600 dpi (hochauflösend)	300 dpi x 300 dpi (Standard), 300 dpi x 600 dpi (hochauflösend)	300 dpi x 300 dpi (Standard)	300 dpi x 300 dpi (Standard)
Ja	Ja	Ja	Ja
–	Ja	–	–
Windows b-PAC, iOS/Android Print	Windows b-PAC, iOS/Android Print	Windows b-PAC	Windows b-PAC, iOS/Android Print
Ja	Ja	Ja	Ja
Excel, Outlook, Word	Excel, Outlook, Word	Excel, Outlook, Word	Excel, Outlook, Word
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
1 – 9.999	1 – 9.999	1 – 9.999	1 – 9.999
Ja	Ja	Ja	Ja
Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux
iOS/Android	iOS/Android	–	iOS/Android
P-touch Editor	P-touch Editor	P-touch Editor	P-touch Editor
USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B), WLAN, Airprint	USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B), LAN, WLAN, Bluetooth, Airprint, MFi	USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B)	USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B), LAN, WLAN, Bluetooth, Airprint, MFi
PA-BU-001	PA-BU-001	–	–
125 x 234 x 145 mm / 1,12 kg	125 x 234 x 145 mm / 1,16 kg	170 x 222 x 151 mm / 1,71 kg	170 x 222 x 151 mm / 1,73 kg
2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-/Endlos-Etiketten, Endlos-Etiketten geeignet für Rot-Schwarz-Druck), Netzkabel, USB-Kabel + Adapter	2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-/Endlos-Etiketten, Endlos-Etiketten geeignet für Rot-Schwarz-Druck), Netzkabel, USB-Kabel + Adapter	2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-/Endlos-Etiketten), Netzkabel, USB-Kabel + Adapter	2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-/Endlos-Etiketten), Netzkabel, USB-Kabel + Adapter
199,00 €	251,00 €	231,00 €	356,00 €

** auch als Bundle QL-820NWBcVM
für das Besuchermanagement erhältlich

*** mit Windows/MacOS;
1 m mit P-touch Editor Lite/iPrint&Label



Anwendungsbeispiele



einfach



effizient



organisiert



DK-Etikettenrollen für QL-Geräte

Die aktuellen Etikettenrollen finden Sie auch unter
www.brother.de/etiketten www.brother.at/etiketten



Ganz gleich, ob für Anwendungen in Lager, Logistik, Gesundheitswesen oder Handel. Die Brother Etikettendrucker sind vielseitig in der Industrie einsetzbar und eignen sich ideal für die Erstellung von Barcode-etiketten, Besucherausweisen und Versandetiketten. Auch im Büro sind die Etikettendrucker ein perfekter Begleiter. Mit ihnen lassen sich Briefe und Pakete, Ordner, Namensschilder oder Regale einfach und schnell beschriften.

Etikettenart	Material	Farbe	Maße	Artikelnr.
Einzel-Etiketten				
Adress-Etiketten (400 Stk./Rolle)	Papier	weiß	29 x 90 mm	DK-11201
Adress-Etiketten (400 Stk./Rolle)	Papier	weiß	39 x 90 mm	DK-11208
Adress-Etiketten (800 Stk./Rolle)	Papier	weiß	62 x 29 mm	DK-11209
Versand-Etiketten (300 Stk./Rolle)	Papier	weiß	62 x 100 mm	DK-11202
Versand-Etiketten (600 Stk./Rolle)	Papier	weiß	102 x 51 mm	DK-11240 ¹
Versand-Etiketten (180 Stk./Rolle)	Papier	weiß	103 x 164 mm	DK-11247 ¹
Ordnerregister-Etiketten (300 Stk./Rolle)	Papier	weiß	17 x 87 mm	DK-11203
Mehrzweck-Etiketten (400 Stk./Rolle)	Papier	weiß	17 x 54 mm	DK-11204
Quadratische Etiketten (1.000 Stk./Rolle)	Papier	weiß	23 x 23 mm	DK-11221
CD/DVD Etiketten (100 Stk./Rolle)	Film	weiß	Ø 58 mm	DK-11207
Runde Etiketten (1.200 Stk./Rolle)	Papier	weiß	Ø 12 mm	DK-11219
Runde Etiketten (1.000 Stk./Rolle)	Papier	weiß	Ø 24 mm	DK-11218
Namensschild/Besucherausweisetiketten	Papier	weiß	60 x 86 mm	DK-11234
Endlos-Etiketten, 30, 48 Meter Rollenlänge				
Universal	Papier	weiß	12 mm	DK-22214
Universal	Papier	weiß	29 mm	DK-22210
Universal	Papier	weiß	38 mm	DK-22225
Universal	Papier	weiß	50 mm	DK-22223
Universal	Papier	weiß	103 mm	DK-22246 ¹
Universal	Papier, nicht-klebend	weiß	54 mm	DK-N55224
Universal	Papier	weiß	62 mm	DK-22205
Universal	Papier, wiederablösbar	weiß	62 mm	DK-44205
Universal	Papier, wiederablösbar	gelb	62 mm	DK-44605
Endlos-Etiketten, 15, 24 Meter Rollenlänge				
Universal	Film	weiß	29 mm	DK-22211
Universal	Film	weiß	62 mm	DK-22212
Universal	Rot-Schwarz-Druck	weiß	62 mm	DK-22251 ²
Universal	Film	gelb	62 mm	DK-22606
Universal	Film	transparent	62 mm	DK-22113

QL-Kompatibilitätsliste

Modellübersicht

QL-500, QL-500A, QL-500BS, QL-500BW, QL-550, QL-560VP, QL-560, QL-570, QL-570BM, QL-580N, QL-600R, QL-600G, QL-600B, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL-820NWBc, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1100c, QL-1110NWB, QL-1110NWBc.

Die Vorteile mit QL

Die professionellen Etikettendrucker bieten vielfältige Beschriftungslösungen, z.B. für Barcodes, Besucherausweise, Warnhinweise, oder Kontakt- und Adressetiketten. Die Geräte können u.a. mit Word, Excel oder auch Outlook verknüpft werden. Durch die einfache Handhabung können individuelle Etiketten mit unterschiedlichen Formaten erstellt werden. Für die Gestaltung steht die kostenlose Software „P-touch Editor“ als Download zur Verfügung.

Herausragendes Highlight der QL-800er Serie ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Unter Verwendung der 62mm Endlos-Etikettenrolle DK-22251 können Etiketten gleichzeitig mit roter und schwarzer Druckfarbe versehen werden. So können beispielsweise Versandetiketten bei zerbrechlichen Waren, Preisetiketten bei Sonderangeboten oder Hinweisschilder in Gebäuden aufmerksamkeitsstark hervorgehoben werden.

Der P-touch Editor

- kostenlose und komfortable Etikettendesign-Software
- PC-Anschlussmöglichkeit
- volle Flexibilität für professionelle und individuelle Etikettendesigns
- ein- / zweidimensionaler Barcode-Druck

- Seriendruck aus verknüpfter Datenbank
- Übertragen von Texten (aus Office, z.B. Word, Excel, Outlook)
- True-Type-Schriften werden unterstützt

Download: Brother Solutions Center
<https://support.brother.com>



Fußnoten

¹ ausschließlich für QL-1050, -1050N, -1060N, -1100, -1100c, -1110NWB, -1110NWBc geeignet

² ausschließlich für QL-800, -810W, -810Wc, -820NWB, -820NWBc geeignet

Die DK-Etiketten sind für den Druck der Internetmarke geeignet

INTERNETMARKE

Ein Produkt der Deutschen Post

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Lösungen von Brother und zahlreichen Partnern finden Sie auf www.brother.de und www.brother.at.

brother
at your side