

Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder

Art.-Nr. FUEM45000



-
- An Fenster, Haustür, Terrassentür, Gegenstand & Co. platziert, erkennen und melden Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder zuverlässig Erschütterungen
 - Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl
 - Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien in Kombination mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
 - Empfindlichkeit in drei Stufen einstellbar
 - Optionale Komfort-Funktion, z. B. „wenn Kellertür bewegt, dann Licht an“ in Kombination mit der Smartvest Pro Funk-Steckdose und einer handelsüblichen Stehlampe
 - Einfache Installation (mit Klebepad oder Schrauben und Dübeln, alles im Lieferumfang enthalten), auch frei platzierbar auf einem Objekt (etwa Safe oder Kunstwerk)
 - Leicht wechselbare Batterien inklusive
-

Feinfühler für Fenster, Tür & Co.

Jemand versucht, ein Fenster aufzuhebeln oder einzuschlagen, ein Kunstwerk oder andere Wertgegenstände zu stehlen? Wenn dieser feinfühlige Erschütterungsmelder vor Ort ist, merkt er es sofort.

Am besten werden Eindringlinge bereits beim Einbruchversuch gestoppt, etwa wenn sie versuchen, durch ein Fenster zu gelangen. Spätestens jedoch, wenn es um wertvolle Gegenstände geht, sollten die Alarmglocken schrillen.

Der Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder reagiert sensibel und zuverlässig auf Erschütterungen von z. B. Fensterglas, was sofort Alarm auslöst. Das schließt eine Push-Benachrichtigung verbundener Nutzer über die Smartvest Pro-App ein. Die Empfindlichkeit des Melders ist in drei Stufen regelbar. Auch Objekte wie ein Safe

Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder

Art.-Nr. FUEM45000

oder ein Kunstwerk lassen sich damit geschickt überwachen. Die Batterien halten lange und sind problemlos wechselbar. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder

Art.-Nr. FUEM45000

Abmessungen	L 73 x B 27 x H 10 mm
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2032 (3V)
Batterie - max. Batteriebensdauer	1 Jahr(e)
Batterieart	Auswechselbar
Bruttogewicht	0,053 kg
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkreichweite	Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Pro Funk-Erschütterungsmelder
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie CR2032
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Kurzanleitung

Lieferumfang 04 Menge	1
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,018 kg
Produktgruppe	Melder
Sendeleistung	11.3dBm
Stromaufnahme Standby	0,014 mA