

Dahua Bullet C1 Full Color

4 MP Outdoor WLAN-Überwachungskamera mit Personenerkennung, Farbnachtsicht

EAN: 6939554914409

Die Dahua Bullet C1 Outdoor WLAN Kamera ist eine hochmoderne Sicherheitslösung, die durch ihre 4 Megapixel Auflösung detailreiche und scharfe Bilder liefert. Die Installation und Inbetriebnahme gestaltet sich äußerst einfach, was die Kamera zu einer benutzerfreundlichen Wahl für jeden Haushalt macht.

Die intelligente Nachtsichtfunktion mit LED-Scheinwerfern liefert auch bei völliger Dunkelheit ein klares und farbenfrohes Bild, sodass Sie auch in der Nacht keine wichtigen Details verpassen.



Die Kamera ist mit innovativen Funktionen ausgestattet, darunter die KI-gestützte Erkennung von Personen, die einen zuverlässigen und intelligenten Schutz bietet.

Dank der kostenlosen Dahua App, erhalten Sie umgehend eine Benachrichtigung, wenn etwas Unerwartetes vor sich gehen sollte – dank des integrierten Mikrofones können Sie aus der Ferne per App nicht nur sehen, sondern auch hören was bei Ihnen zu Hause passiert.

Die Bullet C1 Kamera nutzt die neueste H.265 Codierung, die den Datenverbrauch im Heimnetzwerk reduziert, während die Bild- und Tonqualität konstant hoch bleibt. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung des Netzwerks und eine einfache Archivierung der Aufnahmen.

Die Dahua Bullet C1 unterstützt verschiedene Speicheroptionen: Micro SD-Karte (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR). Die Kamera unterstützt die Verbindung über 2,4 GHz WLAN und eine kabelgebundene Netzwerkverbindung über einen RJ45-Anschluss, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Mit der neuen Bluetooth-Pairing-Funktion von Dahua bietet die Bullet C1 eine schnelle und einfache Installationsmöglichkeit. Ohne Vorkenntnisse lässt sich die Kamera innerhalb weniger Augenblicke in das Heimnetzwerk integrieren und sorgt so im Handumdrehen für intelligente und sorgenfreie Sicherheit.

Mit der IP67 Zertifizierung ist die Kamera äußerst robust und hält selbst Schnee und Starkregen stand, wodurch eine langlebige Sicherheit für Ihr Eigenheim geboten wird.

Hauptmerkmale

- 4MP (2560 x 1440) Auflösung
- H.265-Videokomprimierung: Reduziert Bandbreite und Speicherplatz
- Personenerkennung: Präzise und schnelle Benachrichtigung
- Netzwerk: 2,4GHz und RJ-45 LAN-Anschluss
- Farb-Nachtsicht: Bis zu 30 Meter klare Sicht bei Nacht
- Flexible Speicheroptionen: Micro-SD-Karten (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR)
- Bluetooth Pairing Funktion – kinderleichte und schnelle Inbetriebnahme
- Kostenlose Dahua App (iOS & Android)
- IP67 Witterungsbeständig

Technische Daten

Modell	Bullet C1 Full Color (DH-F4C-LED)
Auflösung	4MP (2560 x 1440)
Videokompression	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Bildsensor	1/3 Zoll CMOS
Elektronische Verschußzeit	Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s
Blende	F1.6
Sichtfeld	78°(H), 41°(V), 94°(D)
Nachtsicht	bis zu 30 Meter
Tag/Nacht	Farbe/S/W
Bildrate	Bis zu 25/30 fps
Bitrate	H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps
Bilddrehung	0°/180°
Audio	integriertes Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Netzwerkverbindung	2,4 GHz WLAN, RJ45 (LAN)
WLAN	IEEE 802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz, 2,4 G, ≤20dBm@2400-2483,5MHz
Speicheroptionen	Micro SD Karte (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR)
Konfigurierbare Bereiche	Ja
App-Unterstützung	Smart PSS, DSS, DMSS
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
ONVIF-Unterstützung	Ja
Stromversorgung	DC 12 V
Leistungsaufnahme	Basis: 2,2 W, Max. 5,4 W (H.265+warmes Licht)
Betriebstemperatur	-40°C - +60°C,
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%
Wetterschutz	IP67
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Abmessungen	131.0 mm × 78.4 mm × 97.2 mm (5.47" × 4.80" × 3.83") (L × W × H)
Gewicht	254,5 g

Lieferumfang

- Dahua Bullet C1 Überwachungskamera
- Montageplatte
- Wasserdichte Hülle
- QR-Code
- Bohrschablone
- Montageset
- Netzteiladapter
- Schnellanleitung
- Rechtliche Informationen