



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288233325 | <b>Abmessung:</b>     | 230x50x27 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05020351001   | <b>Gewicht:</b>       | 115 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 6007 Joker    | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100     |

- Weltweit einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausführung
- Langer Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung
- Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Rückschwenkwinkel im Maul von nur 30°
- Äußerst robuste Ringratsche
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen sowie zusätzlich aufgelaserte Größenangabe

Weltweit einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausführung. Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Mutter. Der lange Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung. Die lange Ausführung dient auch der besseren Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen sowie zusätzlich aufgelaserte Größenangabe.



#### Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_joker\\_maulschluessel\\_6007\\_joker\\_maul-ringratschen-schluessel\\_lange\\_ausfuehrung\\_6007\\_joker.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_joker_maulschluessel_6007_joker_maul-ringratschen-schluessel_lange_ausfuehrung_6007_joker.html)

Wera - 6007 Joker  
05020351001 - 4013288233325


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, lange Ausführung

Lange Ausführung



Maul-Ringratschenschlüssel Joker 6007. Länge zählt.



Weltweit einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausführung. Der lange Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung. Die lange Ausführung dient auch der besseren Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen.

Mit Haltefunktion für Sechskant-Schrauben und -Muttern




Mit der Haltefunktion des Jokers führen Sie Muttern und Schrauben direkt und sicher zum Einsatzort. Dort kann das Gewinde schnell und sicher eingefädelt werden. Ein Herunterfallen der Schraube oder Mutter kann effektiv vermieden werden. Das zeitaufwändige Suchen entfällt.

Kein Abrutschen durch Endanschlag




Durch seinen Endanschlag verringert der Joker die Abrutschgefahr vom Schraubenkopf nach unten. Außerdem kann durch die Verringerung der Abrutschgefahr beim Schrauben viel mehr Kraft aufgebracht werden.

Doppelsechskant-Geometrie



Die clevere Doppelsechskant-Geometrie des Jokers macht die Verbindung mit Schraube oder Mutter formschlüssig - das sitzt. Und die auswechselbare, gehärtete Metallplatte im Maul des Jokers verbeißt sich mit extrem harten Spitzen in die Schraube. Beides verringert die Abrutschgefahr auch bei hohen Drehmomenten.

Rückschwenkwinkel im Maul von nur 30°



Durch die Doppelsechskant-Geometrie seines Maulendes wird der Rückholwinkel des Joker 6007 auf 30° reduziert. Der Joker 6007 hat ein gerades Maul, so dass er nicht mehr umständlich gewendet und neu angesetzt werden muss.

Feinverzahnte Ratschenmechanik



Die Ratschenmechanik auf der Ringseite weist eine außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen auf und sorgt für Flexibilität auch in engen Bauräumen.

Wera Werkzeugfinder Take it easy



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen und zusätzlich aufgelaserter Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_joker\\_maulschlüssel\\_6007\\_joker\\_maul-ringratschen-schlüssel\\_lange\\_ausführung\\_6007\\_joker.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_joker_maulschlüssel_6007_joker_maul-ringratschen-schlüssel_lange_ausführung_6007_joker.html)

Wera - 6007 Joker  
05020351001 - 4013288233325

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |                                |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05020350001        | leuchtpink_232<br>C            | 8                                                                                 | 180                                                                               | 21                                                                                | 6                                                                                   | 18                                                                                  | 7                                                                                   |
| <b>05020351001</b> | <b>leuchtgelb_yell<br/>owC</b> | <b>10</b>                                                                         | <b>209</b>                                                                        | <b>24,2</b>                                                                       | <b>6,3</b>                                                                          | <b>21</b>                                                                           | <b>7,2</b>                                                                          |
| 05020352001        | tuerkis_339C                   | 13                                                                                | 245                                                                               | 29,4                                                                              | 8                                                                                   | 26                                                                                  | 8,6                                                                                 |
| 05020353001        | rot_200C                       | 17                                                                                | 304,5                                                                             | 39                                                                                | 9                                                                                   | 33,5                                                                                | 10,5                                                                                |
| 05020354001        | blau_307C                      | 19                                                                                | 334                                                                               | 43                                                                                | 14                                                                                  | 36                                                                                  | 11                                                                                  |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_joker\\_maulschluessel\\_6007\\_joker\\_maul-ringratschen-schluessel\\_lange\\_ausfuehrung\\_6007\\_joker.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_joker_maulschluessel_6007_joker_maul-ringratschen-schluessel_lange_ausfuehrung_6007_joker.html)

Wera - 6007 Joker  
 05020351001 - 4013288233325

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)