

Kraftform Kompakt 26 RA-R mit Tasche, 6-teilig

Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion



EAN:	4013288234025	Abmessung:	75x168x54 mm
Teilenr:	05051516001	Gewicht:	159 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt 26 RA-R	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
- BiTorsion Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Innovative Rapidaptor-Technologie für schnellen Bit-Wechsel
- In praktischer und robuster Gürteltasche

Kraftform Griff mit im Griff integriertem Magazin für 6 Bits; mit Teleskopklinge; für 1/4" Bits. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden. Die im Griff versenkbare Teleskopklinge mit Rapidaptor Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle manuelle Verschraubung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist. Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden. Das Werkzeug ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar. Die Teleskopklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden. Die Rapidaptor-Technologie des Bit-Halters sorgt für schnellen Bit-Wechsel. Inklusive 4 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz, 2 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz; untergebracht im im Griff integrierten Bit-Magazin. Der starke Dauermagnet in der 1/4" Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Mit robuster Tasche.



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_werkzeuge_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_26_ra-r.html

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovative Ratschenmechanik



Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Intuitives Umschalten und Deaktivierung der Ratschenfunktion



Intuitives Umschalten der Ratschenmechanik. Wird der Drehschalter nach rechts geschaltet, ist die Schraubrichtung rechts; wird er nach links geschaltet, ist die Schraubrichtung links. Mit der 0-Position kann die Ratschenmechanik für präzise Arbeiten deaktiviert werden.

Ratschenmechanik ermöglicht "Zwirbeln"



Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Alles im Griff!



Das Set hat's in sich: Im Griff integrierte Ratsche, im Griff versenkbare Teleskopklinge (die auch herausgenommen und als Bit-Halter in die Schraubermaschine eingesetzt werden kann) und ein im Griff integriertes Bits-Magazin. Mit der Rapidaptor-Technologie ist der blitzschnelle Bit-Wechsel sowie eine gute Führung durch die Freilaufhülse beim Maschinenbetrieb garantiert.

Für Hand- und Maschinenverschraubung




Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

Das Griff/Wechselklingen-System




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Im Griff versenkbare Teleskopklinge



Wenn die Teleskopklinge im Griff versenkt ist, kann das Werkzeug auch in räumlich beengten Arbeitssituationen eingesetzt werden.

Herausgefahrenere Teleskopklinge



Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Teleskopklinge herausgefahren werden. Das Werkzeug ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_werkzeuge_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_26_ra-r.html

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm



05056064001
05056068001

1x 0,8 x 5,5 x 25 mm
1x 1,2 x 6,5 x 25 mm

868/1 Z Innenvierkant Bits, # 1 x 25 mm



05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 mm
1x # 2 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_werkzeuge_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_26_ra-r.html

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de