

Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288234131	Abmessung:	252x162x71 mm
Teilenr:	05006610001	Gewicht:	1131 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Der Handhalter 837 i RA mit im Griff integrierter Ratsche sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Griff 817 VDE für Kraftform Kompakt Wechselklingen
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelasserte Größenangabe
- 1 Knipex Spitz-Kombizange, 185 mm lang
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

21-teiliges Werkzeug-Set für Arbeiten im spannungsfreien Zustand und Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. 1 Handhalter 837 i VDE mit Ratschenfunktion, 1 Handhalter 817 VDE; jeweils für Wera VDE-Wechselklingen; 14 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit reduziertem Klingendurchmesser (Artikel Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0,4x2,5 und Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 Standardklingendurchmesser), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelasserte Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. 1 Knipex Spitz-Kombizange VDE 08 26 185 für leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk; mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen. Verchromt für besseren Rostschutz, mit isolierten Mehrkomponenten-Griffhüllen. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.



Weblink

<https://www.wera.de/de/05006610001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder
05006610001 - 4013288234131

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Stückgeprüft



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

Der Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion




Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (40 Zähne und ein Rückholwinkel von 9°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Einfacher Wechsel




Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen lassen sich einfach durch das Herunterziehen des gelben Rings am Handgriff austauschen.

PlusMinus Werkzeuge




Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

Wera Werkzeugfinder Take it easy



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05006610001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder
05006610001 - 4013288234131

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Satz-Inhalt:

837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion, 9 x 115 mm



05057490001

1x 9 x 115 mm



817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm



05006513001

1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm



05006527001

1x PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm



05006531001

1x # 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm



05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm



05006500001

1x 0,4 x 2,5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm



05006506001

1x 0,6 x 3,5 x 157 mm



05006507001

1x 0,8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5,5 x 157 mm

KNIPEX Spitz-Kombizange 08 26 185

1x KNIPEX Spitz-Kombizange 08 26 185



Weblink

<https://www.wera.de/de/05006610001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder
05006610001 - 4013288234131

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05006610001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder
05006610001 - 4013288234131

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de