

DMX5023DABS

EAN: 0019048239525



- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ✓ 6,8" WSVGA High Gloss | ✓ Apple CarPlay Android Auto | ✓ Integriertes Mikrofon | ✓ Nur 86 mm Einbautiefe |
| ✓ Digitalradio DAB+ | ✓ Weiße Tastenbeleuchtung | ✓ AAC/FLAC/MP3 WAV/WMA | ✓ 3 Preouts 2,5 Volt |
| ✓ Kapazitives Touchpanel | ✓ Bluetooth A2DP Streaming | ✓ Mechaless | ✓ 13-Band EQ Laufzeitkorrektur |



Allgemeine Ausstattungsmerkmale

- 17,3 cm (6,8") hochauflösender (1024 x 600px) WSVGA-Doppel-DIN-Monitor mit kapazitivem Hochglanz-Touchpanel
- Reaktionsschnelle Touch Panel Steuerung
- Bluetooth-Modul für Handsfree (HFP 1.8) & A2DP (inkl. AVRCP 1.6)
- Spotify Control über Apple CarPlay oder Android Auto
- Einfach zu installierendes, integriertes Mikrofon
- Übersichtliche Bedienoberfläche mit Menüanzeigen in 14 Sprachen
- Weiße Tastenbeleuchtung
- Setup Memory (Audio/Video)
- Geringe Einbautiefe (kein CD-Laufwerk): nur 86 mm

Ausstattungsmerkmale A/V

- Apple CarPlay zur Anbindung eines kompatiblen iPhones per USB
- Android Auto zur Anbindung kompatibler Android Smartphones per USB
- USB-Mirroring zur Spiegelung von iPhone/Android-Smartphones
- iPod*/iPhone*-Steuerung über USB mit bis zu 2.1A-Ladefunktion
- Rückseitiger USB-Anschluss für Audio- und Videodaten (MPEG1/2/4, H.264, MKV, WMV sowie AAC, FLAC (192kHz/24bit), MP3, WAV & WMA
- Rückseitige Anschlüsse: Cinch-Kameraeingang, Cinch-AV-Ausgang
- Rückseitiger Mikrofon-Anschluss (Kabelmikrofon nicht im Lieferumfang)
- Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W (MOS FET)
- 3 Vorverstärkerausgänge 2,5 V (Front + Rear / Subwoofer)
- DSP mit 13-Band Graphic-Equalizer, Loudness-Funktion
- Laufzeitkorrektur (DTA)
- Einstellbare Parkleitlinien für Rückfahrkamera einblendbar

Ausstattungsmerkmale Tuner

- 36 Festsenderspeicher (24 FM, 12 MW & LW)
- Digitalradio-Empfänger

Anschlussmöglichkeiten externer Komponenten

- Anschluss für Rückfahrkamera
- Anschluss für Kabelmikrofon
- Anschluss für OEM-Lenkradfernbedienung (opt. Adapter wird benötigt)
- Vorbereitet für IR-Fernbedienung optional (KCA-RCDV340)

*nur Linear PCM.

Verfügbar im App Store und Google Play Store:



MirrorAPP+ for KENWOOD




✓ SHORT BODY



Durch den Verzicht auf ein integriertes DVD-Laufwerk konnte die Einbautiefe des Laufwerkslosen "DMX"-Moniceiver auf lediglich 86 Millimeter und auf einen 1-DIN-Body reduziert werden. Durch die kompakte Bauweise passt er auch in enge Einbauschächte und erleichtert den Einbau. Ideal für Fahrzeuge, in denen Platzersparnis und einfache Integration wichtig sind.


✓ INTEGRIERTES MIKROFON



Das integrierte Mikrofon ermöglicht eine komfortable Freisprechfunktion, ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand. Dies erleichtert den Einbau erheblich und spart Zeit. Für noch bessere Tonqualität oder spezifische Anforderungen bietet ein zusätzlicher rückseitiger Anschluss die Möglichkeit ein externes Kabelmikrofon anzuschließen.



✓ APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO



Das DMX5023DABS bietet sowohl für iPhone- als auch für Android-Nutzer eine komfortable Möglichkeit, ihr Smartphone im Auto nutzen zu können. Mit Apple CarPlay beziehungsweise Android Auto werden ausgewählte Apps auf dem jeweiligen Homescreen dargestellt und können per Touchscreen oder Sprachsteuerung bedient werden.