



Netzteil

Model: **AK-PD-32**



Produktcode	AK-PD-32
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	Casio Keyboard
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromannahme	< 0.6 A
Stromausgang	9 V
Ausgangsstromstärke	1 A
Versorgungsleitung	5.5 x 1.4 mm
Kabellänge	1.5 m
Maximale Kraft	9 W
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Pin Länge	12 mm
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	80 x 57 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	180 x 100 x 40 mm
Nettogewicht	75 g
Bruttogewicht	111 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139658
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-PD-32 Ladegerät** wurde für die sichere und effiziente Stromversorgung von **Casio Keyboards** entwickelt. Dank seiner genau abgestimmten Parameter von **9 V** und **1 A** gewährleistet es eine stabile Leistung des Instruments, so dass Sie seine Möglichkeiten voll ausschöpfen können. Es ist ein unverzichtbares Zubehör sowohl für die tägliche Praxis als auch für den Auftritt auf der Bühne.

Perfektes Zusammenspiel mit Casio-Instrumenten

Das Ladegerät AK-PD-32 ist mit einer **Vielzahl älterer Casio Keyboard-Modelle kompatibel**. Dank seines **Standardsteckers 5,5x1,4 mm** eignet es sich perfekt als Ersatz für das Originalnetzteil und garantiert einen sicheren und zuverlässigen Einsatz. Sorgfältig ausgewählte Parameter schützen Ihr Instrument vor Überlastung und gewährleisten einen stabilen Betrieb auch bei intensiver Nutzung.

Alltäglicher Komfort

Mit einem **1,5 m langen Kabel** bietet das Ladegerät den Komfort und die Flexibilität, Ihr Casio-Instrument anzuschließen, unabhängig von der Raumaufteilung. Durch sein kompaktes und leichtes Design ist es leicht zu verstauen, so dass Sie es immer zur Hand haben. Es ist eine praktische Lösung, die sich sowohl für zu Hause als auch für das Studio oder die Bühne eignet.

Sicherheit geht vor

Das Akyga® AK-PD-32 **Keyboard-Ladegerät** ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Ihr Instrument vor Überspannung, Überhitzung und Kurzschlüssen schützen. So ist Ihr Instrument immer in guten Händen. Sicherheit im Gebrauch geht Hand in Hand mit hoher Leistung und macht dieses Netzteil zu einem zuverlässigen Zubehör für Musiker.

Das unverzichtbare Netzteil für Casio Keyboard

Ganz gleich, ob Sie einen Ersatz für einen beschädigten Adapter benötigen oder einfach nur ein Ersatzteil wünschen, der Akyga® AK-PD-32 ist die ideale Wahl. Es wurde mit Blick auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Komfort entwickelt und erfüllt die Anforderungen aller, die eine stabile Stromversorgung für ihr Casio Keyboard benötigen. Mit ihm ist Ihr Instrument immer spielbereit - unabhängig von Standort und Situation.

Kompatible Casio Serien und Modelle sind:

- AT-1,

- AD-5, AD-5MLE,
- CA-100, CA-110,
- CPS-101, CT-210,
- CT-240, CT-310, CT-360, CT-400, CT-410V, CT-460, CT-510, CT-605, CT-610, CT-615, CT-625 CT-630, CT-636, CT-638, CT-640, CT-648, CT-655 CT-657, CT-660, CT-656, CT-670, CT-680, CT-700, CT-770,
- CTK-50, CTK-56, CTK-80, CTK120, CTK-130, CTK-149, CTK-150, CTK-230, CTK-300, CTK-330, CTK-401, CTK-411, CTK-431, CTK-450, CTK-451, CTK-470, CTK-471, CTK-480, CTK-481, CTK-485, CTK-491, CTK-495, CTK-496, CTK-500, CTK-501, CTK-510, CTK-511, CTK-515, CTK-518, CTK-519, CTK-520, CTK-520L, CTK-530, CTK-531, CTK-533, CTK-540, CTK-541, CTK-550, CTK-551, CTK-555L, CTK-560L, CTK-571, CTK-573, CTK-574, CTK-591, CTK-593, CTK-601, CTK-611, CTK-615, CTK-620L, CTK-630, CTK-631, CTK-647, CT-648, CTK-650, CTK-651, CTK-670, CTK-671, CTK-680, CTK-691, CTK-700, CTK-710, CTK-720, CTK-731, CTK-800, CTK-810, CTK-900, CTK-2000, CTK-2100, CTK-3000, CTK-4000, CTK-6000, CTK-7000,
- CZ-101,
- GZ-500, GZ-50M,
- HT-700, HT-6000,
- LD-50,
- LK-30, LK-33, LK-35, LK-40, LK-42, LK-43, LK-43JC, LK-44, LK-45, LK-46, LK-50, LK-55, LK-56, LK-60, LK-70S, LK-73, LK-90, LK-90TV, LK-93TV, LK-94TV, LK-100, LK-110, LK-200, LK-200S, LK-210, LK-215, LK-220, LK-230, LK-270, LK-300TV,
- MA-150, MA-170, MA-220,
- MT-35, MT-36, MT-55, MT-100, MT-140, MT-205, MT-210, MT-240, MT-400V, MT-500, MT-540, MT-600, MT-640, MT-740, MT-820,
- PRO-100, PRO-200, PRO-300,
- WK-110, WK-200, WK-210, WK-3200, WK-3700, WK-3782.