



Adapter

Model: **AK-ND-D02**



Produktcode	AK-ND-D02
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Adapter
Stromausgang	5 V / 9 V / 20 V
Ausgangsstromstärke	max. 3.25 A
Maximale Kraft	65 W
Steckdose #1	USB type C
Steckdose #2	7.4 x 5.0 mm + Pin
Pin Länge	7 mm
DP-Version	Power Delivery 3.0
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	34 x 13 x 28 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	97 x 70 x 14 mm
Nettogewicht	10 g
Bruttogewicht	12 g
EAN-Code	5906708750191
Garantie	24 Monate



Compact Size



USB-C
Plug



Easy
to Use



Bezeichnung

Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Stromadapter in ein universelles Ladegerät

Der Akyga® AK-ND-D02-**Adapter mit einem 7.4x5.0 mm + pin-auf-USB-C-Stecker** ist ein praktisches Zubehör, das einen Standard-Netzadapter für Laptops in ein modernes USB-C-Ladegerät verwandelt. Mit diesem Adapter können Sie Geräte, die mit dem am weitesten verbreiteten Ladeanschluss - USB Typ-C - ausgestattet sind, mühelos mit Strom versorgen, ohne dass Sie zusätzliche Ladegeräte kaufen müssen.

Unterstützt die USB-C Power Delivery-Technologie mit bis zu 65 W

Der Akyga® AK-ND-D02 **Laptop-Adapter** unterstützt den **Power-Delivery-Standard** und liefert 5 V, 9 V und 20 V und eine maximale **Leistung von 65 W**. Er ist die perfekte Lösung zum effizienten Laden von Ultrabooks, Tablets und anderen mobilen Geräten, die eine stabile und schnelle Stromversorgung benötigen.

Kompakt und leicht - ideal für unterwegs

Dank seiner kompakten Größe und seines geringen Gewichts ist der USB-C-Adapter bequem zu verwenden und leicht zu verstauen. Er passt mühelos in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack und eignet sich daher sowohl für die Arbeit als auch für Reisen. Er wird die Anzahl der Ladegeräte, die Sie unterwegs benötigen, effektiv reduzieren.