

PRODUKTDATENBLATT SMART+ WIFI SMOKE DETECTOR White

SMART+ SMOKE DETECTOR | SMART+ Sensor zur Rauchererkennung mit WiFi-Technologie



Anwendungsgebiete

- Smart Home im Innenbereich

Produktvorteile

- Dreifach-Alarmfunktion mit lautem akustischem Alarm (>85 dB), rot blinkenden Warnleuchten und Push-Benachrichtigung über Smart Home-Apps
- Zuverlässige fotoelektrische Rauchererkennung
- Verschmutzungskompensatoren minimieren Fehlalarme durch Staub und Schmutz
- Führt einen regelmäßigen Selbsttest durch, überprüft den Batteriestatus und die Wi-Fi-Verbindung und meldet Probleme sofort
- Durch die Verbindung mit anderen intelligenten Produkten können Alarme noch erkennbarer gemacht werden
- Lange Batterielebensdauer (>5 Jahre Betriebszeit) und leicht austauschbare Batterie (CR123A)
- Immer über Gefahren im Smart Home informiert, auch wenn man nicht zu Hause ist
- Einfache Installation dank kabelloser und sehr kompakter Bauweise

Produkteigenschaften


- Zertifiziert nach Norm EN 14604
- Kompatibel mit Google Home
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	3 V
--------------	-----

Maße & Gewicht



Produktgewicht	99,00 g
Durchmesser	86,00 mm
Breite	86.00 mm
Höhe	34.50 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterie enthalten (1x CR123A)
- Schrauben und Dübel als Befestigungsmaterial enthalten

Sicherheitshinweise

- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

- Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
 - Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART+ WIFI SMOKE DETECTOR
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11222349
	Konformitätserklärung	SMART WIFI SMOKE DETECTOR
	Konformitätserklärung UKCA	SMART WIFI SMOKE DETECTOR

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854418105	Faltschachtel 1	39 mm x 112 mm x 112 mm	122.00 g	0.49 dm ³
4099854418112	Versandschachtel 4	236 mm x 123 mm x 93 mm	678.00 g	2.70 dm ³
4099854418129	Versandschachtel 48	500 mm x 395 mm x 210 mm	8933.00 g	41.48 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.