

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZIGBEE PLUG EU White

SMART+ plugs with Zigbee technology | Intelligente Steckdose mit Energieverbrauchskontrolle und ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart-Home-System



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen

Produktvorteile

- Kleines Design, kompatibel mit allen Arten von Steckdosen und stört nicht die benachbarten Steckdosen
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in compatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch

Produkteigenschaften


- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät
- Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Zeitplanung
- Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A
- Energiezähler
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennstrom	10 A
Netzfrequenz	50 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	76,6 g
Durchmesser	48 mm
Höhe	82.4 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Anschlussart	Stecker
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung via App erfordert ein kompatibles Smart home System

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ZB_PLUG_EU
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11222558
	Konformitätserklärung	SMART ZB PLUG

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
40998544 19263	Faltschachtel 1	56 mm x 76 mm x 90 mm	108.60 g	0.38 dm ³
40998544 19270	Versandschachtel 4	162 mm x 122 mm x 106 mm	507.04 g	2.09 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.