



EAN:	4013288233998	Abmessung:	189x64x38 mm
Teilenr:	05051495001	Gewicht:	154 g
Artikel-Nr:	80 RA Vario	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Handhalter mit 6 mm Innensechskantaufnahme für Kombiklingen (Doppelklingen) aus dem Wera Vario-Programm
- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
- Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

Kraftform Handhalter mit 6 mm Innensechskantaufnahme für Kombiklingen (Doppelklingen) aus dem Wera Vario-Programm. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Weblink

Wera - 80 RA Vario
05051495001 - 4013288233998

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovative Ratschenmechanik



Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Intuitives Umschalten und Deaktivierung der Ratschenfunktion



Intuitives Umschalten der Ratschenmechanik. Wird der Drehschalter nach rechts geschaltet, ist die Schraubrichtung rechts; wird er nach links geschaltet, ist die Schraubrichtung links. Mit der 0-Position kann die Ratschenmechanik für präzise Arbeiten deaktiviert werden.

Ratschenmechanik ermöglicht "Zwirbeln"



Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Das Griff/Wechselklingen-System Kraftform Vario



Das Griff/Wechselklingen-System Kraftform Vario lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Doppelklingen und damit vielfältige Anwendungen zu.

Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

Weblink

Wera - 80 RA Vario
05051495001 - 4013288233998

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink

Wera - 80 RA Vario
05051495001 - 4013288233998

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de