



EAN:	4013288234827	Abmessung:	218x81x51 mm
Teilenr:	05049065001	Gewicht:	478 g
Artikel-Nr:	Tool-Check Automotive 1 2025	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Superkompaktes 38-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz
- Perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit Zyklop Mini mit 1/4" Bitaufnahme und/oder Bithalter; ermöglicht bis zu 175 unterschiedliche Werkzeug-Kombinationen
- Grüne Verriegelungselemente zur Sicherung der Werkzeuge
- Ideal für den mobilen Einsatz
- 1/4"-Bit-Ratsche, zähnharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich
- Nüsse mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen und Größenstempelung

38-teilig. Superkompaktes Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz. Die grünen Verriegelungselemente des Tool-Check sichern die Werkzeuge während des Transports. Inklusive 1/4" Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik (60 Zähne) für einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Mit dem im Set enthaltenen Wera Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich. 7 Zyklop Steckschlüsseinsätze (1/4", für Hand- und Maschinenbetätigung); mit Kugelfangrille. Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handverschraubung. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium. 28 zähnharte Bits (Kreuzschlitz Phillips, TORX®, TORX® BO, Schlitz, Innenvierkant, Five Lobe und XZN) für den universellen Einsatz. Im superkompakten, funktionalen Tool-Check.



Weblink

Wera - Tool-Check Automotive 1 2025
 05049065001 - 4013288234827

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kompakter Tool-Check



Das Set bietet 38 Werkzeuge in einer extrem platzsparenden Box. Der Tool-Check ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, garantiert übersichtliche Aufbewahrung, schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug und verlustfreien Transport.

Sicher aufbewahrt



Die grünen Verriegelungselemente des Tool-Check sichern das Werkzeug zuverlässig während des Transports. Gleichzeitig sind sie leicht zu betätigen und ermöglichen so den schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

Die Zyklop Mini Knarren



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Der Zyklop Mini




Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Umschaltbar



Einfache Links/Rechtsumschaltung.

Schnelles Schrauben



Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die Bit-Ratsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

Wera - Tool-Check Automotive 1 2025
05049065001 - 4013288234827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056505001

1x PH 1 x 25 mm

05056510001

1x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



Weblink

867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x TX 10 x 25 mm
05066308001	1x TX 15 x 25 mm
05066310001	1x TX 20 x 25 mm
05066312001	1x TX 25 x 25 mm
05066315001	1x TX 30 x 25 mm
05066320001	1x TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x TX 10 x 25 mm
05066505001	1x TX 15 x 25 mm
05066510001	1x TX 20 x 25 mm
05066515001	1x TX 25 x 25 mm
05066525001	1x TX 30 x 25 mm

800/1 TZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05056225001	1x 1 x 5,5 x 25 mm
-------------	--------------------

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x 3 x 25 mm
05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm
05056330001	1x 6 x 25 mm
05056335001	1x 8 x 25 mm

873/1 Five Lobe Bits mit Bohrung, 20 x 25 mm



1x 20 x 25 mm
1x 25 x 25 mm
1x 27 x 25 mm
1x 30 x 25 mm

860/1 XZN Vielzahn Bits, M 4 x 25 mm



05066150001	1x M 4 x 25 mm
05066155001	1x M 5 x 25 mm
05066160001	1x M 6 x 25 mm
05066165001	1x M 8 x 25 mm

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm



05003504001	1x 5,5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm

Weblink