


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUPLUS 568 NR. 568001

Sicherheitstechnik



Ohne scharfe Klinge = spezielle Sicherheit
Die Schneiden sind nicht schräg, sondern gerade geschliffen. Und das heißt: Keine Gefahr für Ihre Finger. Unsere Sicherheitsscheren heißen deshalb SECUPLUS = spezielle Sicherheit.



BESONDERS GROSSE SICHERHEITSSCHERE MIT EXTRA LANGER SCHNEIDE UND FINGERFREUNDLICHEM SPEZIALSCHLIFF.

Bestellnummer 568001.00

Die Industrieschere. Mit voller Kraft voraus.

Die SECUPLUS 568 von MARTOR ist die Industrieschere für Logistik und Produktion. Wenn Sie z.B. dickere Kartons, Gummi oder Umreifungen mit einer Schere schneiden möchten, ist dieses Werkzeug die erste Wahl. Die Sicherheitsschere ist nicht nur besonders robust, sondern mit einer Schneidenlänge von 115 mm auch beeindruckend groß. Mehr noch: Während der Arbeit sind Sie vor Schnitt- und Stichverletzungen geschützt. Dafür sorgen der spezielle Sicherheitsschliff und die abgerundeten Spitzen.

Besonders stabile Verbindung

Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Die zusätzliche Schraubenmutter sorgt erst recht für eine herausragende Robustheit.

Extrem lange Schneide

Keine MARTOR-Schere ist so lang wie die SECUPLUS 568. Mit einer Schneidenlänge von 115 mm ist das Material schnell

durchtrennt. Hinzu kommt die Power, die in den übergroßen Schneiden steckt – ideal auch für besonders kräftige Schnitte.

Ergonomischer Griff


Die Schneiden münden in einen extra großen Griff, der mit Handschuhen optimal zu bedienen ist. Praktisch ist auch die Daumenöffnung. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.

Effizient, aber ungefährlich

Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl

Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Spezielle Sicherheit



Besonders ergonomisch



Schneidenlänge
(115 mm)



Soft-Grip



Für Rechts- und
Linkshänder



Für extreme
Beanspruchungen



Rostfrei



Spitzen abgerundet

Hauptschneidmaterialien



Karton: bis 2-lagig



Kunststoffumreifungen



Folien- und Papierbahnen



Wickel-, Stretch-,
Schrumpffolie



Textil



Gummi



PVC-Bodenbelag



Leder



Filz



PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 568001.00	Verpackungseinheit	1 auf SB-Karte
Maße Schere (L x B x H)	285 x 17 x 100 mm	Maße SB-Karte	330 x 13 x 125 mm
Gewicht Schere	232,4 g	Gewicht SB-Karte	258,4 g
Basismaterial	Rostfreier Stahl	EAN-Code SB-Karte	4002632804861
		Menge per Umkarton	10 Scheren
		Maße Umkarton	130 x 140 x 367 mm
		Gewicht Umkarton	2830,2 g
		EAN-Code Umkarton	4002632854866
		Zolltarifnummer	82130000

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihre neue MARTOR-Schere sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Lassen Sie beim Umgang mit der Sicherheitsschere immer größte Vorsicht walten, auch wenn die Schere angesichts der speziell geschliffenen Schneiden grundsätzlich Schutz vor Schnitt- oder Stichverletzungen bietet. Schleifen Sie die Sicherheitsschere **nicht** nach. Bitte verwenden Sie die Schere nur für die genannten Materialien, in bestimmungsgemäßer Art und Weise und stets sorgfältig. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz der Sicherheitsschere. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder zu Sachbeschädigungen in der Umgebung. Die Schere

kann durch nicht bestimmungsgemäßen Einsatz wie z. B. durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden oder ihrerseits zu Beschädigungen führen. Insbesondere darf die Schere nicht so verwendet werden, dass Quetschgefahren für die Hände oder sonstige Gliedmaßen entstehen. Führen Sie die Sicherheitsschere stets in geraden, nicht ruckartigen Schnittlinien und achten Sie auf eine angepasste Winkelhaltung.

3. Nichtverwendung der Schere: Wenn Sie die Sicherheitsschere nicht benutzen, verwahren Sie diese an einem sicheren Ort. Bei erkennbaren Beschädigungen darf die Schere nicht mehr verwendet werden.

4. Pflegehinweise: Schützen Sie die Schere vor Schmutz, Feuchtigkeit, Nässe und Hitze und bewahren Sie diese an einem trockenen Ort auf. Geben Sie hin und wieder einen Tropfen Pflegeöl in den Schraubenschlitz, damit die Schere leichtgängig bleibt.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com