



Latte L1

EAN 4718017930307

Produkt Nummer 90LJ00E5-B00070



- Bis zu 300 Lumen Ausgabeleistung und native Auflösung von 720p
- Eine Kurzstanzlinse projiziert ein 40 Zoll großes Bild aus einer Entfernung von 1 Meter und ein 120 Zoll großes Bild aus 3,20 Metern
- Die Konnektivitätsoptionen umfassen drahtloses Mirroring für Mobilgeräte, HDMI, USB Typ-A und einen Kopfhöreranschluss
- Der integrierte 6.000-mAh-Akku reicht für 3 Stunden Videowiedergabe oder 12 Stunden Audiowiedergabe
- 10W-Bluetooth-Stereolautsprecher mit Harman Kardon und drei Audio-Modi



Technische Daten Latte L1

Bildschirm	
Eingebautes Display:	Nein
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:	1
Objektiv	
Fokus:	Manuell
Zoom-Fähigkeit:	Ja
Zoomtyp:	Fixed
Projektionsverhältnis:	1.2:1
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht:	585 g
Paketgewicht:	1,3 kg
Leistung	
Energiequelle:	AC
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (max.):	36 W
Akku-/Batteriebetriebsdauer:	3 h
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	20 – 90%
Netzwerk	
Smart-TV:	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Ja
WLAN:	Ja
Bluetooth:	Ja
Projektor	
Projektionstechnologie:	LED

native Auflösung des Projektors:	1080p (1920×1080)
Kontrastverhältnis:	400:1
Projektionsflächenkapazität:	762 – 3048 mm (30 – 120")
Projektorhelligkeit:	300 LED-Lumen
Projektionsabstand:	0,8 – 3,2 m
Anzahl der Farben:	16,78 Millionen Farben

Video	
Full-HD:	Ja
3D:	Nein

Speichermedium	
Integrierter Kartenleser:	Nein

Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten:	Ja

Design	
Produkttyp:	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe:	Grau
Platzierung:	Zimmerdecke

Merkmale	
Interaktiv:	Ja
Geräuschpegel (Energiesparmodus):	28 dB
Geräuschpegel (Standby):	30 dB

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
RMS-Leistung:	10 W

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS):	85286200

Lichtquelle	
Typ der Lichtquelle:	LED