

Smartvest Pro Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA45000



-
- Smartvest Pro Funk-Steckdose zum Anschalten und Ausschalten angesteckter elektrischer Geräte, z. B. Stehlampe, Lichterkette, Radio, Fernseher & Co.
 - Steuerung manuell durch die Smartvest Pro-App und automatisch durch smarte Szenarien, z. B. „wenn Bewegung erkannt, dann Licht an“ in Kombination mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro
 - Für mehr Sicherheit und Komfort im ganzen Haushalt einsetzbar, als Zwischenstecker an jeder üblichen Steckdose
-

Smartschalter für Stehlampe & Co.

Praktisch jedes Elektrogerät, das einen normalen Netzstecker hat, per Smartvest Pro-App ein- und ausschalten, oder in smarte Szenarien einbinden: maximal einfach mit der Smartvest Pro Funk-Steckdose.

Ob kurz unterwegs oder länger im Urlaub – ein Außenstehender soll den Eindruck haben, dass jemand zu Hause ist? Dann nutze die Smartvest Pro Funk-Steckdose für eine sogenannte Anwesenheitssimulation: Fernseher und Stehlampen schalten sich damit automatisch ein und aus. Der Zeitplan dafür ist im Nu eingestellt über die Smartvest Pro-App.

Und für welches deiner sonstigen Elektrogeräte mit Netzstecker hättest du gerne eine Art Fernbedienung – etwa die LED-Leiste im Wohnzimmer zum Filmabend, oder für die Kaffeemaschine am Morgen direkt nach dem Aufstehen oder dein Digitalradio im Bad? Was immer du davon ein- oder ausschalten möchtest – per Handy, Tablet, Sprachsteuerung, automatisch nach Zeitplan oder voreingestellten Szenarien: Mit einer Smartvest Pro Funk-Steckdose gelingt es. Besonders praktisch ist: Das als Zwischenstecker fungierende Gerät findet in jeder herkömmlichen Steckdose Platz. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Smartvest Pro Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA45000

Abmessungen	L 78 x B 53 x H 53 mm
Anzeige	LED
Bruttogewicht	0,136 kg
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkreichweite	Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial	Plastik
Leuchtfarbe	Blau
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Pro Funk- Steckdose
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Max. Betriebstempera- tur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstempera- tur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht	0,086 kg
Produktgruppe	Zubehör
Sendeleistung	11,3 dBm

Spannungsversorgung AC	230-240 VAC V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm