

Dahua Picoo B1

5 MP WLAN-Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion, Personenerkennung, integrierter Sirene, intelligentem Tracking, 2,4GHz WiFi-6

EAN: 6923172563491

Die Dahua Picoo B1 Schwenk- und Neige WLAN Kamera ist eine hervorragende Sicherheitslösung für Ihr Zuhause. Dank der hohen Auflösung von 5 MP (2880x1620), dem Schwenkbereich von 0° bis 355° und dem Neigebereich von 0° bis 90° kann die Kamera jede Situation in Ihrem Zuhause mit den nötigen Details erfassen und aufzeichnen.

Die integrierten, smarten LED-Spotlights sorgen dafür, dass Sie auch bei völliger Dunkelheit klare und farbige Bilder erhalten, sodass Sie auch in der Nacht keine wichtigen Details, wie z. B. die Farbe der Kleidung von Personen, verpassen. Zusätzlich ermöglicht die IR-Nachtsicht eine zuverlässige Überwachung im Dunkeln in bis zu 30 Metern Entfernung.



Ihre innovativen Funktionen wie KI-gestützte Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit automatischer Verfolgung bieten einen zuverlässigen und smarten Schutz Ihres Eigenheims. Ebenso bietet die Dahua Picoo B1 Ihnen die Möglichkeit, eine automatische Patrouille einzustellen, womit die Kamera die wichtigsten Bereiche in auf Ihrem Grundstück völlig automatisch abdeckt und überwacht.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen die integrierten Sound- und Lichtalarmfunktionen, die Sie manuell über die App steuern oder auf automatische Auslösung einstellen können. Mit der kostenlosen Dahua App erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn unerwartete Ereignisse auftreten. Die 2-Wege-Audio Technologie ermöglicht es Ihnen, aus der Ferne mit Besuchern zu kommunizieren oder ungebetene Gäste abzuschrecken.

Die Dahua Picoo B1 unterstützt verschiedene Speicheroptionen: Micro SD-Karte (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR). Die Kamera unterstützt die Verbindung über 2,4 GHz WLAN und eine kabelgebundene Netzwerkverbindung über einen RJ45-Anschluss, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Mit der neuen 2,4GHz WiFi6 Technologie, bietet Ihnen die Kamera eine nahtlose Integration ins heimische Netzwerk mit dem geringsten Verlust an Geschwindigkeit und Leistung des Netzwerkes. Die Picoo B1 Kamera setzt auf die neue H.265 Codierung, womit Datenverbrauch in Ihrem Heimnetzwerk eingespart wird, bei gleichbleibender und hoher Bildübertragungsqualität.

Mit der neuen Bluetooth-Pairing-Funktion von Dahua bietet die Picoo B1 eine schnelle und einfache Installationsmöglichkeit. Ohne Vorkenntnisse lässt sich die Kamera innerhalb weniger Augenblicke in das Heimnetzwerk integrieren und sorgt so im Handumdrehen für intelligente und sorgenfreie Sicherheit

Mit der IP66 Zertifizierung ist die Kamera äußerst robust und hält selbst Schnee und Starkregen stand, wodurch eine langlebige Sicherheit für Ihr Eigenheim geboten wird.

Hauptmerkmale

- 5 MP (2880 x 1620) Auflösung
- H.265-Videokomprimierung: Reduziert Bandbreite und Speicherplatz
- Personen- und Fahrzeugerkennung: Präzise und schnelle Benachrichtigung
- Intelligente Verfolgung: Automatische Verfolgung von sich bewegenden Objekten
- Zwei-Wege-Audio: Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für direkte Kommunikation
- Farb- und Infrarot-Nachtsicht: Bis zu 30 Meter klare Sicht bei Nacht
- Integrierte Alarmsirene zur Abschreckung unerwünschter Besucher
- Netzwerkverbindung: Unterstützt sowohl WLAN als auch kabelgebundene Netzwerkverbindungen
- Flexible Speicheroptionen: Micro-SD-Karten (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR)
- Kostenlose Dahua App (iOS & Android)

Technische Daten

Modell	Picoo B1 (DH-P5B-PV)
Auflösung	5 MP (2880 x 1620)
Videokompression	H.265
Bildsensor	1/3 Zoll CMOS
Elektronische Verschußzeit	Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s
Blende	F1.6
Sichtfeld	78°(H), 40°(V), 93°(D)
Schwenken und Neigen	0° - 350° - Schwenken / -5 - 80° - Neigung
Videokomprimierung	H.265
Nachtsicht	Farbnachtsicht: bis zu 30 Meter (2 weiße LEDs) S/W-Nachtsicht: bis zu 30 Meter (2 IR-LEDs)
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
Bildrate	Bis zu 25/30 fps
Bitrate	H.265: 80 kbps – 4096 kbps
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a
Sirene	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Fahrzeugerkennung	Ja
Intelligente Verfolgung	Ja
Abnormale Geräuscherkennung	Ja
Netzwerkverbindung	2,4 GHz WLAN, RJ45 (LAN)
WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz
App-Unterstützung	Kostenlose App DMSS
Speicheroptionen	Micro SD Karte (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR)
Konfigurierbare Bereiche	Ja
App-Unterstützung	DMSS, Smart PSS Lite
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
ONVIF-Unterstützung	Ja
Stromversorgung	DC 12 V, 1 A
Leistungsaufnahme	Basis: 1,6 W, Max. 4,56 W
Betriebstemperatur	-30°C - +50°C,
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%
Abmessungen	116 mm × 138 mm × 139 mm (4.57" × 5.43" × 5.47") (L × W × H)
Gewicht	425 g (netto), 715 g (brutto)

Lieferumfang

- Dahua Picoo B1 5 MP WLAN-Überwachungskamera
- Netzadapter
- Wasserdichte Hülle
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben
- Lochschablone zur Montage