

LVS 1/2 BP

Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp mit hervorragender Saugleistung dank Zyklonfilter-Technologie. Vielseitig einsetzbar, 3-stufig einstellbare Saugkraft, HEPA-13-Filter, Boden- und Fugendüse.



Bestell-Nr.

1.394-112.0

- Kabellose, tiefenwirksame Reinigungsleistung auf textilen Flächen und Hartböden
- Zyklonfilter-Technologie: stets gleichbleibend hohe Saugleistung
- Aktive Bodendüse, Fugendüse, HEPA-13-Filter, Wandhalterung

Technische Daten

EAN-Code		4066529137791
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	l	0,35
Behältermaterial		Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Luftmenge	l/s	15
Nennleistung	W	350
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	eco!efficiency-Modus: ca. 80 (5,0 Ah) / Power-Modus: ca. 28 (5,0 Ah) / eco!efficiency-Modus: ca. 40 (2,5 Ah) / Power-Modus: ca. 14 (2,5 Ah)
Ladestrom	A	2,5
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	186 × 250 × 1150

Ausstattung

Variante	Akku und Ladegerät nicht inbegriffen	
eco!efficiency-Modus		■
Anzahl Saugrohre	Stück	1
Aktive Bodendüse		■
Fugendüse		■
Motorschutzfilter		■
HEPA-Filtertyp		HEPA 13-Filter
Wandhalterung		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Professional-Qualität: besonders robust und langlebig

- Einzigartige Zyklonfilter-Technologie für stets gleichbleibend hohe Saugleistung.
- Bürstenloser EC-Motor für lange Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit.
- Innovativ und zeitsparend: einfach zu wartendes Filtersystem.



Hervorragende Reinigungsleistung

- Bedarfsgerechte Reinigung: 3 verschiedene Reinigungsmodi zur Auswahl.
- Entfernt effektiv Staub und Schmutz auf allen Oberflächen. Perfekt für Spot Cleaning.
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und langer Akkubetrieb dank 36-V-Akku.



Hochwirksamer HEPA-13-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.
- Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019.

ZUBEHÖR VON LVS 1/2 BP

1.394-112.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
HEPA Filter				
HEPA-13-Filter LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	■
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 1 Stück, LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Der Motorschutzfilter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer des Akku-Trockensaugers LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp. Inhalt: 1 Stück.	■
SAUGDÜSEN				
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 32, Kunststoff, Länge 225 mm, für LVS 1/2 Bp	3	2.885-916.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 32 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 225 mm. Geeignet für Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Wandhalterung für LVS 1/2 Bp	4	2.885-920.0	Die Wandhalterung ermöglicht eine praktische, platzsparende und sichere Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/2 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.	■
Halterung Flexomate für LVS 1/2 Bp	5	2.885-918.0	Die Halterung für den Reinigungswagen FlexoMate ermöglicht die praktische, sichere und komfortable Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/2 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.	□
AKKUS				
Battery Power 36/25	6	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power 36/50	7	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	8	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/25	9	2.445-064.0	Das Starter Kit Battery Power 36/25 enthält einen 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku sowie ein 36-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der Kärcher 36 V Akkuplattform.	□
Starter Kit Battery Power 36/50	10	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	11	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.