


## Kraftform Kompakt 28 RA 1, 6-teilig

### Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion



|                    |                           |                       |              |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288234032             | <b>Abmessung:</b>     | 153x60x42 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05051519001               | <b>Gewicht:</b>       | 98 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Kraftform Kompakt 28 RA 1 | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |                           | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000     |

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
- BiTorsion Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Kraftform Handhalter für 1/4" Bits. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden. Inklusive 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz; untergebracht in dem im Griff integrierten Bit-Magazin. Der starke Dauermagnet in der 1/4" Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.



#### Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_werkzeuge\\_mit\\_ratschenfunktion\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_kraftform\\_kompakt\\_28\\_ra\\_1.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_werkzeuge_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_28_ra_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1  
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Innovative Ratschenmechanik



Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

### Intuitives Umschalten und Deaktivierung der Ratschenfunktion



Intuitives Umschalten der Ratschenmechanik. Wird der Drehschalter nach rechts geschaltet, ist die Schraubrichtung rechts; wird er nach links geschaltet, ist die Schraubrichtung links. Mit der 0-Position kann die Ratschenmechanik für präzise Arbeiten deaktiviert werden.

### Ratschenmechanik ermöglicht "Zwirbeln"



Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

### Griff mit integriertem Bit-Magazin




Der Griff kann geöffnet werden und gibt so den Zugriff auf die sechs im Magazin enthaltenen Bits frei.

### Alles im Griff!




Das Set hat's in sich: Im Griff integrierte Ratsche, im Griff versenkbare Teleskopklinge (die auch herausgenommen und als Bit-Halter in die Schraubmaschine eingesetzt werden kann) und ein im Griff integriertes Bits-Magazin.

### Im Griff versenkbare Teleskopklinge




Wenn die Teleskopklinge im Griff versenkt ist, kann das Werkzeug auch in räumlich beengten Arbeitssituationen eingesetzt werden.

### Herausgefahrte Teleskopklinge



Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Teleskopklinge herausgefahren werden. Das Werkzeug ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.

### Teleskopklinge als Bit-Adapter



Durch erneutes, kräftigeres Betätigen der Arretierhülse wird der Lösemechanismus durch ein deutlich hör- und fühlbares Überwinden des Arretierwiderstandes gelöst. Die Teleskopklinge kann entnommen und als Bitadapter in Elektro-Schraubern eingesetzt werden.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_werkzeuge\\_mit\\_ratschenfunktion\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_kraftform\\_kompakt\\_28\\_ra\\_1.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_werkzeuge_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_28_ra_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1  
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Satz-Inhalt:

851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001  
05056422001

1x PH 1 x 25 mm  
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits, PZ 2 x 25 mm



05056722001

1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm



05066124001  
05066126001

1x TX 20 x 25 mm  
1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm



05056064001

1x 0,8 x 5,5 x 25 mm

Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_werkzeuge\\_mit\\_ratschenfunktion\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_kraftform\\_kompakt\\_28\\_ra\\_1.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_werkzeuge_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_28_ra_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1  
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)