



TV-Wandhalterung, neigbar und schwenkbar, für 37" bis 70"

Für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 35 kg, Full Motion (vollbeweglich), nach Montage horizontal justierbar, schwarz

Part No.: [462426](#)

EAN-13: 0766623462426 | UPC: 766623462426

Vollbewegliche TV-Halterung für die Wand mit perfekter Perspektive

Diese robuste, Universal-TV-Wandhalterung von Manhattan hält Ihren Fernseher sicher auf zwei flexiblen Gelenkarmen. Sie lässt sich +3 bis -15° neigen und +/- 60° schwenken für beste Sicht aus jeder Perspektive. Geeignet ist sie für flache und curved LCD-, OLED- oder Plasma-Fernseher bis zu 70" bei einer Traglast von 35 kg sowie VESA-Konformität bis 600x400. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wasserwaage und der +/-3°-Justierbarkeit auch nach der Montage können Sie die Halterung perfekt horizontal an der Wand ausrichten. Die Halterung ist ideal für Wohnräume, Büros, Gastronomie, Klassenzimmer, Konferenzräume, Digital Signage (digitale Beschilderung) und andere kommerzielle Anwendungen. Egal wo Sie sie anbringen, die universelle Manhattan Full-Motion TV-Wandhalterung rückt das beste TV-Erlebnis in den Mittelpunkt.

Merkmale:

- Für Fernseher von 37" bis 70" und bis zu 35 kg, geeignet für flache und curved Displays
- +3° bis -15° neigbar, +/-60° schwenkbar sowie nach der Montage +/-3° horizontal justierbar für optimalen Betrachtungswinkel
- Wandprofil 63 bis 358 mm
- Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ansteckbare Wasserwaage im Lieferumfang
- Integrierte Kabelführung minimiert Kabelgewirr
- Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
- Entspricht VESA-Standards 100x100 bis 600x400 z. B. 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x300, 600x400
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- Geeignet für Curved und Flachbildschirme von 37" bis 70"
- Traglast: 35 kg
- Neigbar: +3 bis -15°
- Schwenkbar: +/-60°
- Horizontale Justierung nach Montage: +/-3°
- Abmessungen (L x B x H): 358 x 640 x 420 mm
- Wandprofil: 63 bis 358 mm
- Nettogewicht: 2,52 kg
- Bruttogewicht: 3,02 kg
- Material: Stahl
- VESA-Standards: 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 600x200, 400x400, 600x300, 600x400

Lieferumfang

- TV-Wandhalterung, Full Motion/vollbeweglich und horizontal nachjustierbar
- Ansteckbare Wasserwaage
- Montagematerial und Anleitung



