

USB-C Docking Stations



		Büro & Zuhause					Unterwegs
							
Artikelnummer		DA-70914	DA-70915	DA-70917	DA-70918	DA-70919	DA-70916
Produktname		USB-C Docking Station, 7-Port	USB-C Docking Station, 8-Port	USB-C Docking Station, 11-Port	USB-C Docking Station, 13-Port	USB-C 8K Docking Station, 12-Port	USB-C Travel Docking Station, 7-Port
Anzahl der Anschlüsse		7	8	11	13	12	7
Verbindung zum Host		USB-C 3.2 Gen 2	USB-C 3.2 Gen 2	USB-C 3.2 Gen 2	USB-C 3.2 Gen 2	USB-C 3.2 Gen 2	USB-C 3.2 Gen 1
Video	Anzahl externer Monitore	1	2	3	3	3	1
	HDMI Anschluss	1	2	2	3	2	1
	DisplayPort Anschluss	X	X	1	2	1	X
	Maximale Auflösung	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	4K/60Hz	8K/30Hz	4K/60Hz
	Kompatible Betriebssysteme - MST Mode	X	Windows, ChromeOS, Linux	Windows, ChromeOS, Linux	Windows, macOS, ChromeOS, Linux	Windows, ChromeOS, Linux	X
USB Ports	USB-A 3.2 Gen 1 Anschlüsse	X	X	X	3	2	2
	USB-A 3.2 Gen 2 Anschlüsse	2	2	2	1	1	X
	USB-C Anschlüsse (Daten)	X	X	1	1	1	X
Zusätzliche Anschlüsse	SD / MicroSD	✓	✓	✓	X	✓	✓
	Gigabit Ethernet Anschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Audio Anschluss (3,5 mm)	X	X	✓	✓	✓	X
	Anti-Diebstahl Sicherung	X	X	✓	✓	✓	X
Stromversorgung	USB-C Anschluss (PD)	✓	✓	X	X	✓	✓
	Maximale Stromversorgung	100 Watt (85W Host, 15W Dock)	100 Watt (85W Host, 15W Dock)	150 Watt (100W Host, 50W Dock)	150 Watt (96W Host, 54W Dock)	100 Watt (85W Host, 15W Dock)	100 Watt (85W Host, 15W Dock)
	PD Version	3.0	3.0	X	X	3.0	3.0
	Ladefunktion für USB Geräte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DC Anschluss	X	X	✓	✓	X	X
	Ink. Netzteil	X	X	✓	✓	X	X
Allgemeine Informationen	Gehäuse	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
	Kabellänge	20 cm	20 cm	100 cm	100 cm	20 cm	10 cm
	Farbe	Grau / Schwarz	Grau / Schwarz	Grau / Schwarz	Grau / Schwarz	Grau / Schwarz	Grau / Schwarz
	Betriebssystemkompatibilität im Allgemeinen	Windows, macOS, iOS, iPad, Android, ChromeOS, Linux					

Erwähnte Markenamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Designabweichungen von den Abbildungen, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Liefermöglichkeit unter Vorbehalt, nur solange der Vorrat reicht. Herausgegeben von ASSMANN Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid - Deutschland.