



EAN:	4013288234148	Abmessung:	175x238x71 mm
Teilenr:	05006632001	Gewicht:	1172 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel) für Wechselklingen, 1 Handhalter 817 VDE für Wechselklingen
- 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 410 i VDE A RA mit Ratschenfunktion für 1/4" Steckschlüsseleinsätze und 1/4" Bitnüsse
- 1 Adapterklinge (1/4" Außensechskant auf 9 mm Außensechskant) Kraftform Kompakt A VDE 712 i für 1/4" Steckschlüsseleinsätze und Bitnüsse
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
- 9 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze mit 2-komponentiger Isolation (gelber Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird)
- Platzsparend und sicher verstaut in einer textilen Box, die auch zum Andocken an Wera 2go geeignet ist

Das Allrounder-Set für VDE-Anwendungen. 2 Handgriffe 837 i RA und 817 VDE für Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen (837 i RA mit Ratschenfunktion für beschleunigtes Schrauben). 11 Kraftform Kompakt Wechselklingen für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben (Phillips und Pozidriv) und TORX® Schrauben. Durch den reduzierten Klingendurchmesser lassen sich auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreichen. Der Werkzeugfinder Take it easy (Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe) macht den Griff nach der benötigten Klinge einfach. 1 Quergriff mit Ratschenfunktion für 1/4" Steckschlüsseleinsätze. Die Aussparungen in der Freilaufhülse an der Klinge erlauben es, durch Fingerkraft einen Widerstand zu erzeugen. So kann die Ratschenmechanik auch bei geringem Schraubwiderstand genutzt werden. 9 Steckschlüsseleinsätze bieten eine erhöhte Sicherheit durch die 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht. Bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht wird die innere gelbe Isolationsschicht sichtbar. Alle Werkzeuge sind bei 10.000 Volt gem. IEC 60900 stückgeprüft. Platzsparend und sicher verstaut in einer textilen Box. Die textile Box kann direkt an das Wera Transportsystem Wera 2go angedockt oder mit dem enthaltenen Klettstreifen an Werkstattwagen, Werkzeugwand etc. befestigt werden.



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_kraftform_kompakt_vde_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_vde_24_allrounder_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft



Das Griff/Wechselklingen-System - Kraftform Kompakt VDE



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Der Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion



Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (40 Zähne und ein Rückholwinkel von 9°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

Der Handhalter 817 VDE




Der Handhalter ist ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen geeignet. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Für Wera VDE-Steckschlüsseleinsätze und -Bitnüsse




Der VDE-isolierte Quergriff-Adapterschraubendreher 410 i VDE A RA darf nur mit den 1/4" VDE-Bitnüssen und -Steckschlüsseleinsätzen der Wera Zyklop VDE Serie 8740, 8760, 8767 und 8790 eingesetzt werden.

Umschalten Rechts/Links



Die feinverzahnnte Ratschenmechanik kann über einen Hebel leichtgängig in beide Richtungen umgeschaltet werden.

Freilaufhülse mit Aussparungen



Die Aussparungen in der Freilaufhülse erlauben es, durch Fingerkraft einen Widerstand zu erzeugen. Dies ermöglicht es, die Ratschenmechanik auch bei geringem Schraubwiderstand zu nutzen.

Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen



Die 157 mm langen Wechselklingen sind passend für Wera Kraftform Kompakt Griffe mit 9 mm Innensechskant-Aufnahme.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_kraftform_kompakt_vde_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_vde_24_allrounder_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE mit Ratschenfunktion

Satz-Inhalt:

837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion, 9 x 115 mm



05057490001

1x 9 x 115 mm



817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



410 i VDE A RA VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion für 1/4" Steckschlüsseleinsätze, 1/4" x 130 mm



05005121001

1x 1/4" x 130 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm



05006500001

1x 0,4 x 2,5 x 157 mm

05006505001

1x 1,2 x 6,5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm



05006506001

1x 0,6 x 3,5 x 157 mm

05006507001

1x 0,8 x 4 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapterklinge, isoliert, für 1/4" Steckschlüsseleinsätze, 1/4" x 154 mm



05006642001

1x 1/4" x 154 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_kraftform_kompakt_vde_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_vde_24_allrounder_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 A VDE Zyklus-Schlüsselsteckereinsatz, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, 5 x 41 mm



05005931001	1x	5 x 41 mm
05005932001	1x	5,5 x 41 mm
05005933001	1x	6 x 41 mm
05005934001	1x	7 x 41 mm
05005935001	1x	8 x 41 mm
05005936001	1x	10 x 41 mm
05005937001	1x	11 x 41 mm
05005938001	1x	12 x 41 mm
05005939001	1x	13 x 41 mm

9575 Textile Box Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1, ohne Werkzeug, 230 x 105 x 50 mm

05136551001	1x	230 x 105 x 50 mm
-------------	----	-------------------



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_kraftform_kompakt_vde_mit_ratschenfunktion_kraftform_kompakt_vde_24_allrounder_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de