



|                    |               |                       |               |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288233844 | <b>Abmessung:</b>     | 153x120x18 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05005934001   | <b>Gewicht:</b>       | 26 g          |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8790 A VDE    | <b>Ursprungsland:</b> | TW            |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82042000      |

- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

1/4" VDE-Nüsse mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_zyklus\\_vde\\_knarrenzubehoer\\_1\\_4\\_8790\\_a\\_vde.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_zyklus_vde_knarrenzubehoer_1_4_8790_a_vde.html)

Wera - 8790 A VDE  
05005934001 - 4013288233844

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzer Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop VDE Knarrenzubehör, 1/4"

## Stückgeprüft



Zyklop Knarre und Zubehör für Elektriker



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

## Erhöhte Sicherheit



Die Zyklop Nüsse und -Verlängerungen für Elektriker bieten eine erhöhte Sicherheit durch ihre 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05005930001        | 4,0                                                                               | 41,0                                                                              | 11,8                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05005931001        | 5,0                                                                               | 41,0                                                                              | 13,0                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05005932001        | 5,5                                                                               | 41,0                                                                              | 13,7                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05005933001        | 6,0                                                                               | 41,0                                                                              | 14,3                                                                                | 18,0                                                                                |
| <b>05005934001</b> | <b>7,0</b>                                                                        | <b>41,0</b>                                                                       | <b>15,8</b>                                                                         | <b>18,0</b>                                                                         |
| 05005935001        | 8,0                                                                               | 41,0                                                                              | 16,8                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05005936001        | 10,0                                                                              | 41,0                                                                              | 19,3                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05005937001        | 11,0                                                                              | 41,0                                                                              | 20,8                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05005938001        | 12,0                                                                              | 41,0                                                                              | 21,8                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05005939001        | 13,0                                                                              | 41,0                                                                              | 22,8                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05005940001        | 14,0                                                                              | 41,0                                                                              | 24,7                                                                                | 18,0                                                                                |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_2025\\_zyklop\\_vde\\_knarrenzubehoer\\_1\\_4\\_8790\\_a\\_vde.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_zyklop_vde_knarrenzubehoer_1_4_8790_a_vde.html)

Wera - 8790 A VDE  
05005934001 - 4013288233844

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)