

SSW 18 LTX 550 BL (602404650) Akku-Schlagschrauber

Bestell-Nr. 602404650
EAN 4061792263956



Abbildung stellvertretend



- Viel Kraft, wenig Gewicht: handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und starkem Drehmoment von 550 Nm
- Perfekt für den Einsatz im Holzbau, in der Industriemontage, beim Reifenwechsel und vieles mehr
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Automatic Power Shift (APS): kein Herunterfallen der Schraube/Mutter beim Lösen und kein Überdrehen beim Verschrauben im APS-Modus
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Maximale Lebensdauer durch Aludruckguss-Getriebegehäuse und robustes Schlagwerk für hohe Belastung
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.2 Ah

Max. Schraubengröße	M24
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2800 /min
Max. Schlagzahl	3600 /min
Max. Drehmoment	550 Nm
Max. Lösemoment	840 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack	1.4 kg
Gewicht mit Akkupack	2 kg

VIBRATION

Schlagschrauben	18.2 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	98 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	106 dB(A)
Messunsicherheit K	5 dB(A)

Lieferumfang

- Gürtelhaken
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)
- Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145