


# ODYS XP32-X

Gaming auf einem neuen Level



Der **ODYS XP32-X Monitor** mit 2K Auflösung (WQHD) und einer Bildwiederholungsrate von 180 Hz lässt dich intensiver als jemals zuvor in die Welt des Gaming eintauchen. Erlebe beeindruckende und authentische Spielewelten, genieße eine atemberaubende Detailvielfalt durch ein hohes Kontrastverhältnis von 3500:1 und spiele dank einer schnellen Reaktionszeit komplett ruckelfrei und ohne Bewegungsverzögerung. Die HDR Funktion erweckt dein Game zum Leben - noch realistischere Farben und Kontraste für dein optimales Gaming Erlebnis.

- 32 Zoll Bildschirmdiagonale
- Erstklassige 2K Auflösung (WQHD)
- 180 Hz Bildwiederholfrequenz
- HDR Unterstützung
- 300 cd/m<sup>2</sup> für optimale Bildhelligkeit
- 1 ms Reaktionszeit (MPRT)
- Kompatibel mit modernen Synchronisationsverfahren
- Eye Care Blaulichtreduktion
- Kensington-Schloss Funktion

# ODYS

## XP32-X

32" / WQHD / 16:9



# ODYS XP32-X

Gaming auf einem neuen Level

# ODYS



FreeSync OFF



FreeSync ON

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Bildauflösung         | 2560 x 1440 (WQHD)        |
| Bildschirmdiagonale   | 80 cm (32")               |
| Bildformat            | 16:9 Weitwinkel           |
| Bildhelligkeit        | 300 cd/m <sup>2</sup>     |
| Kontrast              | 3500:1                    |
| Reaktionszeit (MPRT)  | 1 ms                      |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz                    |
| Krümmung              | 1500R                     |
| Typ                   | VA Panel (ELED Backlight) |
| Farbspektrum          | 120% sRGB                 |
| HDR Unterstützung     | Ja                        |

|                 |                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergonomie       | -5° / 15° (Neigung)                                                                                                   |
| Anschlüsse      | 2x HDMI 2.1, 2x Display-Port 1.4,<br>1x 3,5mm Kopfhöreranschluss                                                      |
| Stromversorgung | 19 V / 3,42 A                                                                                                         |
| Produktmaße     | 711 x 98 x 423 mm (ohne Standfuß)<br>711 x 251 x 526 mm (mit Standfuß)                                                |
| Produktgewicht  | 5,9 kg                                                                                                                |
| Farbe           | Schwarz                                                                                                               |
| Lieferumfang    | XP32-X Curved Gaming Monitor,<br>Stromkabel, Standfuß, Display-Port<br>Kabel, Benutzerhandbuch,<br>Standfuß Schrauben |

| Identifikation       | Artikeleinzelpackung     | Umverpackung (VPE/Kolli) | Palette             |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.: X820033 | Inhalt: 1                | Inhalt: -                | Anzahl VPEs: TBD    |
| EAN: 4260552546050   | Maße: 796 x 173 x 533 mm | Maße: -                  | Anzahl Artikel: TBD |
|                      | Gewicht: 8,2 kg          | Gewicht: -               |                     |

Stand: 27.11.2024

UVP: **269,99 €**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## AXDIA

AXDIA International GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38  
47877 Willich, Deutschland  
info@axdia.de | www.axdia.de