SAMSUNG

Samsung Induktive Powerbank

Zubehör

Product Marketing | MX Commercial Operations

Stand: 23.01.2024

Induktive Powerbank 10.000 mAh EB-U2510

Induktiver Ladekomfort für Unterwegs

Die Induktive Powerbank 10.000 mAh ist mit einem induktivem Ladepad für Qi-fähige Endgeräte und zwei USB Type-C Anschlüsse für kabelgebundenes Laden ausgestattet – so kannst du bis zu 3 kompatible Mobilgeräte gleichzeitig mit neuer Energie versorgen. Die induktive Powerbank ist mit den Ladeprotokollen PowerDelivery und Samsung Super Fast Charging kompatibel und kann bis zu 25 Watt Superschnellladen.[1]

- Ladekomfort für unterwegs mit Super Schnellladefunktion bis zu 25 W[1]
- Komfortables Induktives Laden bis zu 7,5 W
- Mit 10.000 mAh ausreichend Kapazität für den ganzen Tag
- Bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen
- Unterstützt Superschnellladen mit PowerDelivery und Samsung Super Fast Charging
- USB Type-C auf USB Type-C (20 cm) im Lieferumfang enthalten
- Umweltfreundlich –Hergestellt zu Teilen aus recyceltem Material[2]



Beige

[1] Superschnellladen wird nur über den kabelgebunden Ladevorgang über den USB Type-C Port unterstützt und wenn die Powerbank an ein einzelnes Gerät angeschlossen ist. Beim gleichzeitigen Laden von zwei kabelgebunden Geräten und einem über induktives Laden, beträgt die maximale Ladegeschwindigkeit jeweils 7,5 W.
[2] Die Induktive Powerbank 10.000 mAh besteht zu mindestens 6,8 % aus biobasierte Bestandteile (Bio-Mais PU + Holzreste) und zu 30 % aus Post-Consumer-Recycling Kunststoff. UL.COM/ECV

Product Marketing | MX Commercial Operations
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Induktive Powerbank 10.000 mAh
EB-U2510

Leistungsmerkmale	
Akkukapazität	10.000 mAh
Schnittstellen	2x USB Type-C 1x qi kabelloses Laden
Ausgangsleistung	Superschnellladen max. 25 Watt Induktives Schnellladen max. 7,5 Watt (Qi-Zertifiziert) 2 angeschlossene Geräte: 10 Watt + 10 Watt 3 angeschlossene Geräte: 7,5 Watt + 7,5 Watt + 7,5 Watt
Eingangsleistung	Superschnellladen max. 25 Watt
Ladeprotokolle	USB PowerDelivery 3.0 und Super Fast Charging
LED Anzeige	Akkustand | 4 LEDs (100~70%, 70~40%, 40~20%, 20~0%) Induktives Laden | 1 LED
Abmessungen	148 x 72 x 16,4 mm
Gewicht	210 g
Lieferumfang:	Induktive Powerbank 10.000 mAh, Ladekabel (USB Type-C, 20 cm), Kurzanleitung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Listungsdaten

Induktive Powerbank 10.000 mAh EB-U2510	Produkt	Farbe	Modellnummer	Artikelnummer	EAN	UVP inkl. MwSt
	Induktive Powerbank 10.000 mAh	Beige	EB-U2510	EB-U2510XUEGEU	8806095312170	52,90 €

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Logistische Daten, Material

Induktive Powerbank 10.000 mAh EB-U2510	Produkt	Modellcode	Produktabmaße (mm)	Gewicht (g)	Verpackungsmaße (mm)	Gewicht (g)	Material
	Induktive Powerbank 10.000 mAh	EB-U2510	148 x 72 x 16,4	210	153,5 x 91,5 x 24	275	PC

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten