

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI MATTER PLUG EU White

SMART+ MATTER PLUG WITH MATTER TECHNOLOGY | Intelligente Steckdose mit Matter over WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Wenn Benutzer Smart Home Produkte verschiedener Hersteller kombinieren möchten

Produktvorteile

- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Nahtlose Integration mit Matter-kompatiblen Systeme
- Einfacher Einrichtungsprozess aufgrund der benutzerfreundlichen Standardinstallationsschritte
- Erhöhte Sicherheit durch die Implementierung starker Verschlüsselung und des Authentifizierungsprozesses
- Kleines Design, kompatibel mit allen Arten von Steckdosen und stört nicht die benachbarten Steckdosen
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch

Produkteigenschaften


- Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A
- Energiezähler
- Zeitplanung
- Netzwerkprotokoll: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings und anderen Matter-kompatiblen Plattformen
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennstrom	10 A
Netzfrequenz	50 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	76,4 g
Durchmesser	48 mm
Höhe	82.4 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Anschlussart	Stecker
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit / Samsung SmartThings

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	WFMAT_PLUG
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219479
	Konformitätserklärung	SMART WIFI MAT PLUG

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854419201	Faltschachtel 1	56 mm x 76 mm x 90 mm	108.40 g	0.38 dm³
4099854419218	Versandschachtel 4	162 mm x 122 mm x 106 mm	506.60 g	2.09 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.