

PRODUKTDATENBLATT

Office Line Desk Trapezium Clip GU10 White

Office Line Desk Trapezium Clip | Clip-Schreibtischleuchte mit biegsamem Arm und GU10-Sockel



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- An/Aus Schalter am Kabel
- Kann um 170° gebogen und geklappt werden für maximale Flexibilität
- Schwenkbarer Leuchtenkopf für freie Ausrichtung der Lichtquelle
- Klemmmechanismus, um die Leuchte einfach an verschiedensten Möbelstücken zu befestigen

Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte in klassischem Design und mit GU10-Sockel



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm
--------------------------------------	----------

Maße & Gewicht

Länge	72,0 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	340,00 mm
Produktgewicht	390,00 g
Kabellänge	1600 mm



OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM CL
GU10

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Dimmbar	Nein
Montageart	Clip
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	GU10

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 9 W
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,6 m Anschlusskabel und Stecker enthalten

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11220442
	Konformitätserklärung	OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854464430	Faltschachtel 1	142 mm x 142 mm x 193 mm	497.00 g	3.89 dm³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854464447	Versandschachtel 8	584 mm x 300 mm x 220 mm	4602.00 g	38.54 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.