

NEU

Inbetriebnahme mit C200 Gaskartusche

Arbeitstemperatur von 650 °C und
Flammentemperatur von 1800 °C



mit Piezo-Zündung,
ohne zusätzliche Zündquelle

Lötlampe RS 200

Für Weichlötarbeiten bis max. Ø 28 mm und
Hartlöten von Kupferrohren bis max. Ø 15 mm.



Feinreguliertventil zur präzisen
Flammeneinstellung



2-Komponenten-Griff



Zu verwenden mit C200
Gaskartusche 190 g / 330 ml
(Art.-Nr. 1500000924)

ANWENDUNGSVORTEILE

- Hohe Arbeitstemperatur von **650 °C** und Flammentemperatur bis **1800 °C**.
- 360°-Arbeiten:** Flexibel im Einsatz in allen Positionen, inklusive Überkopfarbeiten.
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff:** Rutschfestes und sicheres Handling für optimale Haptik und Kontrolle.
- Breiter Anwendungsbereich:** Neben Löten auch ideal zum Erwärmen, Aufheizen, Auftauen und Schmelzen geeignet.
- Zum Hartlöten (Kupferrohre bis **Ø 15 mm**) und Weichlöten (bis **Ø 28 mm**).
- Piezo-Zündung:** Einfache und schnelle Zündung ohne zusätzliche Hilfsmittel.
- Sicherer Einsatz mit der ROTHENBERGER Industrial C200 Supergas Stechkartusche mit integriertem ILL-Sicherheitssystem gemäß EN 417:2012.
- Stabil & langlebig:** Robustes Kunststoffgehäuse für eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität.

EINSATZBEREICH

Ideal für Installateure, Heizungsbauer und Handwerker, die Hart- und Weichlötarbeiten an Kupferrohren in der Gebäudetechnik durchführen. Sie ist besonders nützlich bei der Installation und Reparatur von Wasser- und Heizungsleitungen sowie bei Wartungsarbeiten, wie dem Auftauen eingefrorener Rohre oder dem Aufheizen von Metallen. Dank der Überkopf-Funktion und der hohen Flammentemperatur kann die Lötlampe auch in schwer zugänglichen Bereichen effizient eingesetzt werden.



TECHNISCHE DATEN

Material:	Gasführende Teile aus Messing
Arbeitstemperatur:	650 °C
Flammentemperatur:	1800 °C
Hartlöten:	für Kupferrohre bis max. Ø 15 mm
Weichlöten:	bis max. Ø 28 mm
Handgriff:	2-Komponenten-Griff
Zündung:	Piezozündung

Set- Inhalt: 1x Lötlampe mit Piezo-Zündung | ohne C200 Gaskartusche (Art.-Nr. 1500000924)

Artikelname	Art. Nr.	VE	EAN
Lötlampe RS 200	1500004679	6 Stück	4004625564127
C200 Gaskartusche 190 g / 330 ml	1500000924	36 Stück	4004625387269