

NEUHEIT

ASK-6030

FUNK THERMO

ABLIFTSTEUERUNG

MIT 2 FUNK-SENDERN

Kontrolliert Abliftgerät in Abhängigkeit von Ofentemperatur und Fensteröffnung

Das Abliftgerät (Dunstabzugshaube, Abliftventilator etc.) kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn das Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden.

- Einbauvariante - Lichtfunktion kann erhalten bleiben
- Erweiterbar mit bis zu 6 zusätzlichen Sendern (Fenster und/oder Thermo)

FENSTER-SENDER (für Dreh-Kipp-Fenster)

- **NEU** mit **KINETIK-POWER** für den Sender, d.h. es werden keine Batterien mehr benötigt.
- **Innovativer Sicherheits-Sender** ohne Magnetkontakt - keine Fehlschaltungen durch falsch montierte Magnete
- Einfache und schnelle Montage: Ankerplatte montieren. Sender aufschieben, einrasten, feinjustieren - fertig!

THERMO-SENDER (Ofenrohr)

- Thermo-Sensor, 200 cm Sensorkabel, hitzebeständig (max. Temperatur am Fühler: 800 °C)
- LED-Anzeige für Status und Batteriekontrolle


EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zum Einbau in die Abzugshaube oder in die Unterputzdose
- Lichtfunktion kann auch bei Sperrung des Abliftgeräts erhalten bleiben (je nach Modell)

EINBAU
VARIANTE



FUNK
WIRELESS



KINETIK
POWER

Kinetik-Power-Technik
für batterielessen Betrieb
des Mini-Fenster-Senders

EINBAUVARIANTE



ASK-6030

FUNK - ABLIFTSTEUERUNG - THERMO

MODELL	ASK-6030 Einbau Funk-Abliftsteuerung	
LIEFERUMFANG	1x Kinetik-Sender für Fenster, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, 1x Einbau-Schaltgerät (Empfänger)	
GERÄT (B x H x T in mm)	48 x 120 x 22 Thermo-Sender • 64 x 36 x 34 Kinetik-Mini-Sender • 68 x 52 x 32 Empfänger	
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,42 kg	
VE	10 Stück • 415 x 185 x 405 mm (B x H x T) • 4,8 kg	
STROMVERSORGUNG	THERMO-SENDER: 2x 1,5 V Batterie AA (Batterien nicht enthalten), KINETIK-MINI-SENDER FÜR FENSTER: Mechanischer Kinetik-Generator, EMPFÄNGER: 230V / 50Hz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1000 W (4,3 A) • Funk-Reichweite bis 100 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz (codiert)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070563072 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 15032