


83259874	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	FLEXIMARK® WICKELETIKETTEN TCK	

FLEXIMARK® Wickeletiketten TCK



Allgemeine Beschreibung:

- Wickeletiketten für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
- Selbstständige Bedruckung möglich
- Mit transparentem Folienteil zum Schutz der bedruckten Etiketten
- Einsetzbar für industrielle und elektrische Installationen im Innenbereich
- Lieferung als Rolle
- unterschiedliche Größen für unterschiedliche Kabeldurchmesser
- UV-resistent



Technische Daten:

- Material: Polyester
- Klebstoff: acrylbasierend, dauerhafte Klebewirkung
- Kerndurchmesser: 38mm (Standard)
- Temperaturbereich: -40°C bis +125°C
- Verarbeitung: min +10°C

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Außen-durchmesser ø (mm)	Bedruckbare Fläche (mm)	Inhalt (Stück)	Anzahl pro Reihe	VPE
83259874	FLEXIMARK TCK 32 25x12.7 WH	Weiß	7	25x12.7	1200	2	1
83259875	FLEXIMARK TCK 35 25x19 WH	Weiß	12	25x19	1200	2	1
83259876	FLEXIMARK TCK 40 25x25.4 WH	Weiß	21	25x25.4	600	2	1
83259877	FLEXIMARK TCK 45 25x25.4 WH	Weiß	36	25x25.4	600	2	1
83259890	FLEXIMARK TCK 48 34x93 WH	Weiß	21	34x93	600	2	1
83259878	FLEXIMARK TCK 60 50x19 WH	Weiß	12	50x19	600	2	1
83259879	FLEXIMARK TCK 65 50x25.4 WH	Weiß	21	50x25.4	600	2	1
83259881	FLEXIMARK TCK 70 50x25.4 WH	Weiß	36	50x25.4	600	2	1
83259882	FLEXIMARK TCK 32 25x12.7 YE	Gelb	7	25x12.7	1200	2	1
83259883	FLEXIMARK TCK 35 25x19 YE	Gelb	12	25x19	1200	2	1
83259884	FLEXIMARK TCK 40 25x25.4 YE	Gelb	21	25x25.4	600	2	1
83259885	FLEXIMARK TCK 45 25x25.4 YE	Gelb	36	25x25.4	600	2	1
83259889	FLEXIMARK TCK 48 34x93 YE	Gelb	21	34x93	600	2	1
83259886	FLEXIMARK TCK 60 50x19 YE	Gelb	12	50x19	600	2	1
83259887	FLEXIMARK TCK 65 50x25.4 YE	Gelb	21	50x25.4	600	2	1
83259888	FLEXIMARK TCK 70 50x25.4 YE	Gelb	36	50x25.4	600	2	1

bedruckbare Fläche

transparenter Folienteil




Anzahl Etiketten pro Reihe

Ausgearbeitet von Stefanie Hornung	Dokument: DB83259874DE Version: 01	Seite 1 von 2
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------

83259874	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	FLEXIMARK® WICKELETIKETTEN TCK	


Lieferung:

Lieferung als Rolle für die Bedruckung mit FLEXIMARK® Thermotransferdrucker.



Befestigung:

Die FLEXIMARK® Wickeletiketten TCK werden mit der bedruckten Fläche zuerst auf dem Kabel aufgebracht. Die transparente Folie wird weiter gewickelt und überdeckt dadurch am Ende die bedruckte Fläche und schützt sie damit gegen zu starke Beanspruchung.



Weitere Produktdaten:

ETIM Klassifikation: EC001288 Markierungsmaterial

Warennummer/ Importcodenummer: 39269097

Herkunftsland: SE

Vorteile:

- Druck eigener Etiketten jederzeit möglich
- Schnelle Montage
- Beständige Markierung mit transparenter Folie als Schutz über dem Text
- Halogenfreies, UV-resistentes Material
- Lange Beständigkeit des Textes durch Thermotransferdruck
- Thermotransferdruck erhöht die Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl sowie Verschmutzung und Schrammen
- Kosteneffizienter Druck, da zwei Etiketten pro Reihe angeordnet sind

Komplementäre Produkte:

- Bedruckung der FLEXIMARK® Wickeletiketten TCK mit CAB Thermotransferdruckern (in unserem Sortiment verfügbar)
- Erhöhung der Effizienz der Bedruckung bei Nutzung der FLEXIMARK® Software

Fußnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkt.

Ausgearbeitet von Stefanie Hornung	Dokument: DB83259874DE Version: 01	Seite 2 von 2
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------