



Highlights

- **3 Leistungsstufen**
Ventilationsfunktion / 1000 Watt / 2000 Watt
- **Einstellbarer Raumthermostat**
für individuelle Temperaturregelung
- **Für flexible Heizzeiten**
mit Wochentimer und 12H Timer
- **Überhitzungsschutz**
für maximale Sicherheit
- **IPX2**
für den Einsatz im Badezimmer
- **Innovatives Design**
mit platzsparender Wandmontage
- **Fernbedienung**
für zusätzlichen Komfort

Lieferumfang

- Bad-Heizlüfter
- Bedienungsanleitung
- Montagematerial

Garantiezeit

- 2 Jahre

Dieser Heizlüfter fügt sich durch sein innovatives Design dezent in Ihr Bad ein und eignet sich durch die schnelle und wirkungsvolle Wärmeverteilung sehr gut als Zusatzheizung oder zum Ventilieren.

Der Raum-Thermostat des Bad-Heizlüfters lässt sich auf die gewünschte Temperatur einstellen, die Heizleistung ist wiederum in zwei Stufen wählbar.

Durch die 2000 Watt max. Leistung sorgt er für schnelle und wirkungsvolle Wärmeverteilung und ist durch den integrierten Überhitzungsschutz und die IPX2-Zertifizierung sicher für den Betrieb in Feuchträumen geeignet.

Die Programmierung von wöchentlichen Programmen und die Erkennung offener Fenster runden den Funktionsumfang perfekt ab.




Spezifikationen:

- Netzspannung: 220-240V
- max. Leistungsaufnahme: 2000 Watt
- 3 Leistungsstufen: Ventilationsfunktion / 1000 Watt / 2000 Watt
- Einstellbarer Raumthermostat
- Wöchentliches Programm (Wochentimer)
- 12H Timer
- Erkennung offener Fenster
- Schalter mit Kontrollleuchte
- LED-Anzeige
- Überhitzungsschutz
- Wasserdicht: IPX2
- Schnelle und wirkungsvolle Wärmeverteilung
- Innovatives Design
- Wandmontage
- Fernbedienung
- Farbe: schwarz

Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 253×347×144 mm
- Verpackung (B×H×T): 305×405×185 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 2,3 kg / 2,6 kg

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Technische Änderungen, Irrtümer und Farbschwankungen vorbehalten.



9005151006841



Schuss Home Electronic GmbH,
Scheringgasse 3, 1140 Wien,
+43 (1) 970 21 - 0