


LWL-Spleißgehäuse Grade C 19" 1HE



Einbaubeispiel: 24x LC-Duplex OM4
Bestell-Nr. LSB1C334

Zubehör



Beschriftungsstreifen

LWL-Spleißbox ausziehbar mit Schnellverschluss und auswechselbarer Frontplatte für bis zu 48 Fasern. Bei SC-/LC- ist die Frontplatte zusätzlich mit Bohrungen versehen, um die Kupplungen mit Schrauben zu befestigen. Die Auszugstiefe von 20 cm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Ein Breakout-Kamm ist bereits in die Box integriert. Das Verteilerfeld enthält Kupplungen mit Grade C. Die Pigtails sind spleißfertig abgesetzt, gesteckt und eingelegt.

Die Qualitätsstandards finden Sie auf den Seiten 210 und 211.

Eigenschaften


- inkl. Tiefenverstellung
- Gehäuse pulverbeschichtet
- Farbe: Grau RAL 7035
- Mittlerer Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu 4 Spleißkassetten
- Box kann im geöffneten Zustand nach unten geneigt werden

Zubehör


Selbstklebender Beschriftungsstreifen für die Kennzeichnung der Ports. Aufgrund des geringen Platzangebotes können nur Fronten mit 12x LC-Duplex Ausbrüchen gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnungsmöglichkeit wurde so konzipiert, dass mit einer Längenvariante Boxen mit sowohl 6 als auch mit 12 Kupplungen bedient werden können.

Länge 190 mm

Verpackungseinheit je 5 Stück/Polybeutel



E-2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH



Bestelldaten

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1HE/12 Ports, 6x SC-Duplex Grade C, OM3	LSB1A113
1HE/12 Ports, 6x SC-Duplex Grade C, OM4	LSB1A114
1HE/12 Ports, 6x SC-Duplex Grade C, OM5	LSB1A117
1HE/12 Ports, 6x SC-Duplex Grade C, OS2	LSB1A115
1HE/12 Ports, 6x SC-Duplex/APC Grade C, OS2	LSB1A116
1HE/12 Ports, 6x LC-Duplex Grade C, OM3	LSB1A223
1HE/12 Ports, 6x LC-Duplex Grade C, OM4	LSB1A224
1HE/12 Ports, 6x LC-Duplex Grade C, OM5	LSB1A227
1HE/12 Ports, 6x LC-Duplex Grade C, OS2	LSB1A225
1HE/12 Ports, 6x LC-Duplex/APC Grade C, OS2	LSB1A226
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Grade C, OM3	LSB1A333
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Grade C, OM4	LSB1A334
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Grade C, OM5	LSB1A337
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Grade C, OS2	LSB1A335
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad/APC Grade C, OS2	LSB1A336
1HE/12 Ports, 12x SC-Duplex Grade C, OM3	LSB1B113
1HE/12 Ports, 12x SC-Duplex Grade C, OM4	LSB1B114
1HE/12 Ports, 12x SC-Duplex Grade C, OM5	LSB1B117
1HE/12 Ports, 12x SC-Duplex Grade C, OS2	LSB1B115
1HE/12 Ports, 12x SC-Duplex/APC Grade C, OS2	LSB1B116

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Grade C, OM3	LSB1B223
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Grade C, OM4	LSB1B224
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Grade C, OM5	LSB1B227
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Grade C, OS2	LSB1B225
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex/APC Grade C, OS2	LSB1B226
1HE/12 Ports, 12x LC-Quad Grade C, OM3	LSB1B443
1HE/12 Ports, 12x LC-Quad Grade C, OM4	LSB1B444
1HE/12 Ports, 12x LC-Quad Grade C, OM5	LSB1B447
1HE/12 Ports, 12x LC-Quad Grade C, OS2	LSB1B445
1HE/12 Ports, 12x LC-Quad/APC Grade C, OS2	LSB1B446
1HE/24 Ports, 24x SC-Duplex Grade C, OM3	LSB1C223
1HE/24 Ports, 24x SC-Duplex Grade C, OM4	LSB1C224
1HE/24 Ports, 24x SC-Duplex Grade C, OM5	LSB1C227
1HE/24 Ports, 24x SC-Duplex Grade C, OS2	LSB1C225
1HE/24 Ports, 24x SC-Duplex/APC Grade C, OS2	LSB1C226
1HE/24 Ports, 24x LC-Duplex Grade C, OM3	LSB1C333
1HE/24 Ports, 24x LC-Duplex Grade C, OM4	LSB1C334
1HE/24 Ports, 24x LC-Duplex Grade C, OM5	LSB1C337
1HE/24 Ports, 24x LC-Duplex Grade C, OS2	LSB1C335
1HE/24 Ports, 24x LC-Duplex/APC Grade C, OS2	LSB1C336
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, 190 mm, VPE 5 Stück	AVZBTK190
Schrauben und Käfigmuttern, Set/Polybeutel à 4 Stück	AVZ4SUKM