



brennenstuhl® Connect Premium-Line WiFi 26.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,8 m H05VV-F3G1,5

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.



**MADE IN
GERMANY**



5 JAHRE HERSTELLER
GARANTIE
MANUFACTURER
GUARANTEE



Artikelnummer 1951160611
EAN 4007123691388

BESCHREIBUNG

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzschläge oder Leitungsausfällen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000 A.
- Die Mehrfachsteckdose überwacht den Status des Überspannungsschutzes und kann im Falle einer Störung per Push-Nachricht auf dem Mobilgerät warnen.
- Entstörfilter EMI/RFI.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Kann auch manuell geschaltet werden.
- Für die Wandmontage geeignet.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3680 W im Innenbereich.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi.



brennenstuhl® Connect Premium-Line WiFi 26.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,8 m H05VV-F3G1,5

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl® Connect App.



Artikelnummer 1951160611
EAN 4007123691388

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	Steckdosen gesamt	6
Kompatibilität	brennenstuhl® Connect	Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Funkfrequenz	2,4 GHz	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Funkreichweite	40 m	Nenneingangsspannung	230 V
Kabellänge	1,8 m	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 250 V
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	Schutzart (IP)	IP20
Steckdosen schaltbar	6	Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,98 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,82 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	11,5 cm x 7,8 cm x 60 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	6,7 cm x 9 cm x 57 cm		

LIEFERUMFANG

brennenstuhl® Connect Premium-Line WiFi 26.000A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste