

WERKZEUGSET

62-TEILIGES ELEKTRISCHES SCHRAUBENDREHER-WERKZEUGSET

JOY-IT

BESONDERHEITEN

- ✓ 60 Bits enthalten, aus hochwertigem S2-Werkzeugstahl
- ✓ Hochwertige Transportbox für Schraubendreher inkl. Bits
- ✓ 4 einstellbare Drehmoment-Stufen
- ✓ Aufladbar via USB-C
- ✓ Integrierte, automatische Ausleuchtung
- ✓ Rotierende, magnetische Bitaufbewahrung



Das 62-teilige elektrische Schraubendreher-Werkzeugset kombiniert höchste Materialqualität, innovative Technik und ein durchdachtes Design, um Ihnen bei jeder Schraubaufgabe ein Höchstmaß an Präzision, Komfort und Effizienz zu bieten. Die 60 sorgfältig ausgewählten Bits aus langlebigem S2-Werkzeugstahl garantieren selbst bei intensiver Beanspruchung eine herausragende Stabilität und Langlebigkeit.

Der ergonomische Griff des elektrischen Schraubendrehers liegt angenehm in der Hand, während die vier einstellbaren Drehmomentstufen ermöglichen, dass Sie auch bei empfindlichen Materialien oder besonders festen Verbindungen stets die richtige Kraft aufwenden. Dabei gewährleistet die integrierte, automatische Ausleuchtung optimale Sichtverhältnisse selbst in dunklen Ecken oder unter beengten Bedingungen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten.

Für besonders hohe Arbeitsgeschwindigkeit und maximale Ordnung sorgt die rotierende, magnetische Bitaufbewahrung: Sie hält alle Bits zuverlässig an Ort und Stelle und ermöglicht ein schnelles, intuitives Auswechseln, ohne dass Sie lange nach dem passenden Einsatz suchen müssen.

Gleichzeitig schützt die robuste und formschöne Transportbox den Schraubendreher sowie sämtliche Bits vor Staub, Schmutz und Beschädigungen – ideal für den flexiblen Einsatz in Werkstatt, Garage oder unterwegs. Das bequeme Aufladen via USB-C-Anschluss stellt sicher, dass Ihr Werkzeugset stets einsatzbereit ist, ohne dass Sie sich um spezielle Ladekabel oder komplizierte Anschlüsse kümmern müssen.

Dieses 62-teilige Set ist somit weit mehr als nur ein einfacher Helfer: Es ist ein unverzichtbares Rundum-Paket, das Ihnen Sicherheit, Präzision und Langlebigkeit in jedem Arbeitsschritt bietet.

HAUPTMERKMALE	
Anzahl der Bits	60
Material	Bits: S2 - Werkzeugstahl, Bitaufbewahrung: Kunststoff Gehäuse: Aluminium
Batterie	500 mAh LI-ION Batterie, Aufladbar via USB-C
Drehmoment	Elektrisch: 0,1 - 0,3 NM, Manuell: 3 NM
Umdrehungen	165 RPM
Ausleuchtung	Automatische Ausleuchtung durch 4 integrierte LEDs

ENTHALTENE BITS	
	PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
	SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0
	T2, T3, T4
	T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
	H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
	Y0.6, Y1.0, Y1.5, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1
	PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2
	SQ0, SQ1, SQ2
	SIM
	U2.0, U2.6, U3.0
	2.0, 2.5
	2.0, 2.3, 3.0
	P2, P5, P6

WEITERE INFORMATIONEN	
Abmessungen	Aufbewahrungsbox: 183 x 41 mm, Schraubendreher: 160 x 18 mm
Gewicht	395 g
Artikelnummer	WE-0004
Lieferumfang	Elektrischer Schraubendreher, Bithalter, 60 Bits, USB-C Ladekabel
EAN	4250236828978
Zolltarifnummer	82079030

