




## MOMO 2137W Monitorarm Motion

### Entscheidende Vorteile

- Höhenverstellbar
- Geeignet für einen, zwei oder eine ganze Reihe von Monitoren
- Einfache Installation
- Flexibles, modulares System
- TÜV-zertifiziert / 10 Jahre Garantie

Die ergonomische Monitorhalterung für jeden Arbeitsplatz  
Die MOMO 2137 ist eine Monitorhalterung, die speziell für höhenverstellbare Monitore entwickelt wurde. Die Monitorhalterung kann Bildschirme von bis zu 43 Zoll und einem Gewicht von bis zu 20 kg tragen.



## MOMO 2137W Monitorarm Motion



### Technische Daten

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Min. Bildschirmgröße (Zoll)                  | 10                             |
| Max. Bildschirmgröße (Zoll)                  | 43                             |
| Universelles oder festes Lochmuster          | Fest                           |
| Max. Schnittstellenhöhe (mm)                 | 115                            |
| Max. Breite der Schnittstelle (mm)           | 115                            |
| Max. Gewichtslast (kg)                       | 20                             |
| Max. Gewichtslast (Lbs)                      | 44.09                          |
| Max. Gewichtslast gebogener Bildschirm (kg)  | 10                             |
| Max. Gewichtslast gebogener Bildschirm (Lbs) | 22.05                          |
| Max. Höhe Bildschirmmitte                    | 550                            |
| Max. Schreibtischdicke                       | 66                             |
| Drehbar                                      | Bis zu 180°                    |
| Anzahl der Drehpunkte                        | 3                              |
| Drehen                                       | Bis zu 180°                    |
| Neigbar                                      | Neigbar -20°/+105°             |
| Einstellung der Höhe                         | Manueller Betrieb              |
| Verstellbare Tiefe                           | Ja                             |
| Verstellbare Höhe                            | Ja                             |
| Montagemöglichkeiten                         | Auf und durch den Schreibtisch |
| Artikelnummer (SKU)                          | 7121371                        |
| EAN-Einzelbox                                | 8712285353840                  |
| Farbe                                        | Weiß                           |
| Zertifizierungen                             | IGR TÜV                        |
| Garantie                                     | 10 Jahre                       |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle Rechte vorbehalten.  
Druckfehler, technische  
Änderungen und  
Preisänderungen vorbehalten.

Datum: 2025-07-24



**Vogel's. For Sure.**